

VIKING®**BULLETIN****GEBRUIK VAN JUISTE
MONTAGESLEUTELS
VOOR ESFR SPRINKLERS**

Dit document is een vertaling en kan derhalve niet op nauwgezetheid en volledigheid worden gegarandeerd. Het originele document in het Engels Form No. F_033001 van 9 februari 2007 blijft het naslagdocument.

JUISTE MONTAGESLEUTELS VOOR GEBRUIK MET VIKING ESFR SPRINKLERS

Zoals bij alle sprinklers, mogen ESFR sprinklers alleen worden geïnstalleerd met gebruik van de speciale montagesleutel van de fabrikant. Zorg ervoor dat u de werkende delen van de sprinkler niet te vast draait of beschadigt. Afbeelding 1 hieronder toont het juiste gebruik van de speciale sprinklersleutel voor installatie van een Viking ESFR pendent sprinkler met K14. Het gebruik van een andere sleutel, zoals de channel locks, crescent wrench of pijptang, getoond in de afbeeldingen 2 tot en met 4 hieronder, zou de unit kunnen beschadigen.

- Voor Viking ESFR upright sprinklers: Gebruik Viking sleutel P/N 05118CW/B.
- Voor Viking ESFR pendent K14 sprinklers: Gebruik Viking sleutel P/N 13635W/B
- Voor Viking ESFR pendent K25,2 sprinklers: Gebruik Viking sleutel P/N 13635W/B.

De sprinkler zit verpakt in een plastic kap voor bescherming tijdens verzending en installatie. Met de sprinkler in de plastic beschermkap, brengt u alleen op de buitendraad van de sprinkler een kleine hoeveelheid pipe-joint compound of tape aan. Installeer de ESFR vervolgens door de sleutel alleen op de sleutelvlakken van de sprinkler te plaatsen. GEBRUIK NOOIT de deflector of het smeltbare element om de sprinkler in een fitting te duwen of draaien.

OVERSCHRIJD NIET 50 ft. lbs. aan torsie (handvast, plus ongeveer twee volle draaien met de sleutel) om deze sprinklers te monteren. Hogere torsieniveaus kunnen de sprinkler inlet vervormen met als gevolg lekkage of verminderde werking van de sprinkler.



Afbeelding 1: Juist gebruik van de speciale montagesleutel (ESFR pendent K14 Sprinkler SIN VK500 getoond met beschermkap en sprinklersleutel 10285W/B)



Afbeelding 2: Onjuiste montagesleutel (ESFR sprinkler getoond met channel locks)



Afbeelding 3: Onjuiste montagesleutel (ESFR sprinkler getoond met crescent wrench)



Afbeelding 4: Onjuiste montagesleutel (ESFR sprinkler getoond met pijptang)



Installeer GEEN sprinklers op leidingwerk op grondniveau. Om mechanische beschadigingen te voorkomen, moeten sprinklers worden geïnstalleerd nadat het leidingwerk aan het plafond is gemonteerd. **OPMERKING: De sprinklers zitten verpakt in een plastic kap voor bescherming tijdens verzending en installatie. Verwijder de beschermkappen van de sprinklers NA installatie. Wees voorzichtig bij het verwijderen van de kappen om te voorkomen dat de ejector spring van zijn plaats komt of het smeltbare element beschadigd raakt. De kappen MOETEN van de sprinklers worden verwijderd VOORDAT het systeem in bedrijf wordt gesteld!**

Waarschuwing: Installeer nooit sprinklers die zijn gevallen of beschadigd of werden blootgesteld aan temperaturen boven de maximaal toegestane omgevingstemperatuur. Iedere sprinkler met een beschadiging aan het werkende deel moet vernietigd worden.

Raadpleeg de meest recente en juiste technische datasheets voor complete instructies wat betreft beheer, hantering en installatie. Bij iedere verzending vanuit Viking of Viking-distributeurs zitten de datasheets inbegrepen. Ze kunnen ook worden gevonden in uw Viking technical data book en op de website www.vikingcorp.com