



The Viking Corporation, 210 N Industrial Park Drive, Hastings MI 49058

Telephone: 269-945-9501 Technical Services 877-384-5464 Fax: 269-818-1680 Email: techsvcs@vikingcorp.com

1. 产品名称

威景M 型 Microfast®/MicrofastHP®快速响应直立洒水喷头

2. 制造商

美国威景公司, 详细信息请咨询威景上海全资子公司:
威景防火设备贸易(上海)有限公司
上海市愚园路246弄10号407室 邮编: 200040
电话: 0086-21-51751226/1227/1229 传真: 0086-21-51751217
网址: www.vikingcorp.com / www.vikingcorp.com.cn

3. 产品说明

威景快速响应M型洒水喷头是一种小型的温感玻璃泡洒水喷头。此洒水喷头具有多种涂层, 温度可供选择, 以满足设计的不同需求。威景M型喷头是玻璃泡3mm的框架喷头。喷头可喷涂不同颜色的聚酯和特氟龙涂层来满足业主的装饰需求。同时聚酯和特氟龙涂层具有耐腐蚀性, 能被使用与许多腐蚀性环境中。在火灾发生时, 玻璃泡中的热敏感液受热膨胀, 导致玻璃泡爆破, 特氟龙密封圈脱落。水流将通过洒水口击打喷头的溅水盘, 从而喷出充实, 均匀的圆锥型水雾, 达到控制火势的效果。



Conventional

Upright

4. 技术数据

喷头玻璃泡最小工作温度为: -55 °C (-65 °F)
最小工作压力483kpa (7psi)
原厂水压测试压力为: 500psi (3448kpa)。
威景提供的快速响应喷头最大工作压力有两种:
Micromatic® 类型喷头的最大工作压力为: 175psi (1274kpa);
MicromaticHP®类型喷头的最大工作压力为: 250psi (1724kpa)。
喷头表面涂层黄铜本体色(无涂层), 镀铬-Enloy®, 白色聚酯, 黑色聚酯, 黑色特氟龙。
洒水喷头材质
框架: 铜铸件 UNS-C84400; 螺钉: 黄铜 UNS-C36000
溅水盘: 紫铜 UNS-C19500, 黄铜 UNS-C51000
轴衬: 黄铜 UNS-C36000; 温感玻璃泡: 3mm玻璃泡
盘形[贝氏]弹簧密封组件: 镍合金, 两边特氟龙涂层带
小盖及内嵌构件: 紫铜 UNS-C11000和不锈钢 UNS-S304000

Viking Technical Data may be found on
The Viking Corporation's Web site at
<http://www.vikinggroupinc.com>.
The Web site may include a more recent
edition of this Technical Data Page.

NOTE: This is a translated document.
Refer to the original publication in English,
Form No. F_080488, dated August 4, 2006,
for complete information. Where information
presented in this document differs from the
English original, the original document prevails.

5. 产品规格选择

喷头本体编号	威景产品编号	喷头安装口径	安装方式	最大工作压力	K 系数	产品认证
标准口径 直立式						
06661B	VK300	DN15	直立式	1207Kpa	81	cULus/FM/NYC
14127	VK345	DN15	直立式	1207Kpa	81	FM/NYC/ds/LPCB/CCCF
12281	VK315	DN15	直立式	1724Kpa	81	cULus/NYC
大口径 直立式						
06665B	VK350	DN20	直立式	1207Kpa	115	cULus/FM/NYC/ds
06764B	VK350	DN20	直立式	1207Kpa	115	cULus/NYC
工作温度: 57 °C, 68 °C, 79 °C, 93 °C, 141 °C						



技术文档

MICROFAST®/MicrofastHP® 快速
响应直立喷头
SPRINKLER 51a-d

The Viking Corporation, 210 N Industrial Park Drive, Hastings MI 49058
Telephone: 269-945-9501 Technical Services 877-384-5464 Fax: 269-945-4495 Email: techsvcs@vikingcorp.com

6. 安装示意图

