



## Manometer

### GAU

#### Technische Eigenschaften

- Anschlüsse: 3/8" BSP Außen gewinde.
- Spezifikationen: entspricht BS1780 und IP65.

**Hinweis:** Kann bei Mindestbestellmenge mit Firmennamen auf der Vorderseite des Manometers geliefert werden.



Manometer

#### Manometer - GAU

Technische Daten

Druckbereich (bar)		intern	Maß A (mm/Zoll)	Referenz
min.	max.			
0.0	16.0	trocken	102 / 4.0	GAU022DRY0-16
0.0	16.0	Glyzerin	102 / 4.0	GAU022DRY0-16
0.0	10.0	trocken	102 / 4.0	GAU022DRY0-10
0.0	10.0	Glyzerin	102 / 4.0	GAU022DRY0-10
-1.0	1.0	Glyzerin	102 / 4.0	GAU022GLY-1+1

Kein Minderanschluß: separate Bestellung - Referenz: GAU022NLC

#### Manometer - GAU

Materialliste

Position	Bauteil	Material
1	Zeiger	schwarz emailliertes Aluminium
2	Fenster	Polycarbonat
3*	Bourdonsche Röhrenfeder	Kupferlegierung
4*	Messwerk	Messing
5	Anzeige	schwarze Schrift auf weißem Hintergrund
6	Anschluss	Messing
7	Gehäuse	Edelstahl

\* nicht sichtbar

