





PicoFix  
Rohrkupplungen und Rohrformstücke

**VIKING**  
SupplyNet®

# IDEALE VER

schnell montiert

PicoFix Rohrkupplungen und Rohrformstücke mit Nut sorgen für stabile Rohrverbindungen in Sprinkleranlagen und Sprühwasserlöschanlagen. Zähne in den PicoFix Rohrkupplungen und das spezielle Schrägsitzdesign sorgen für Grip auf dem Rohr und somit für eine zuverlässige und zugfeste Verbindung. Die Rohrkupplungen sind dadurch in der Lage, die zu erwartenden Dreh- und Biegebelastungen sicher aufzunehmen. Zudem sorgen die Zähne für die elektrische Leitfähigkeit der Rohrleitung – zusätzliche Verbinder sind in der Regel nicht mehr erforderlich. Mechanisch bearbeitete Nuten und Dichtflächen stellen eine hohe Passgenauigkeit und Dichtigkeit der PicoFix Formstücke sicher.



Das Schrägsitzdesign der PicoFix Rohrkupplung sorgt für eine besonders sichere Verbindung

PicoFix Rohrkupplungen und Rohrformstücke sind den Ansprüchen auf Baustellen optimal angepasst. Ihr funktionelles Design und das vergleichsweise geringe Gewicht der Formstücke – insbesondere bei größeren Nennweiten – ermöglichen eine einfache und schnelle Montage mit Standardwerkzeugen.

Durch die feuerverzinkten oder pulverlackierten robusten Oberflächen eignen sich die Rohrkupplungen und Rohrformstücke auch für den Außeneinsatz.

Die PicoFix Komponenten sind in den gebräuchlichen Größen erhältlich und komplettieren das bereits umfangreiche

Lieferprogramm, sodass die für die Errichtung der Löschanlage benötigten Teile komplett aus einer Hand bezogen werden können.

# BINDUNG

und in vielen Größen verfügbar

## Produktvarianten

Die Komponentenvielfalt ist groß:

- ▶ Die Rohrkupplungen sind in den Größen DN32 bis DN200 verfügbar
- ▶ Die Formstücke gibt es in den gebräuchlichen Größen und Typen
- ▶ Bei der Oberflächenbeschichtung der Rohrkupplungen und -formstücke kann zwischen Feuerverzinkung und roter Pulverlackierung gewählt werden – auf Wunsch ist die Pulverlackierung auch in anderen Farben möglich



## Anwendungsbereich

PicoFix Rohrkupplungen und Rohrformstücke werden mit passenden genuteten Rohren zum Aufbau für Rohrleitungssysteme in Wasserlöschanlagen bis 16 bar (VdS) bzw. 21 bar (UL/FM) eingesetzt:

- ▶ in Sprinkleranlagen
- ▶ in Sprühwasserlöschanlagen
- ▶ in Hydrantenanlagen
- ▶ in Löschanlagen mit und ohne Frostschutz oder Schaummittelzumischung
- ▶ in Löschanlagen in frostgefährdeten Bereichen – die robuste Oberflächenveredelung lässt auch einen Außeneinsatz zu



PicoFix Rohrkupplungen und Rohrformstücke mit Nut sind VdS-anerkannt, UL gelistet und FM zugelassen.



# VORTEILE

leicht - schnell - dicht - stabil

## Stabile Verbindung

- ▶ Zähne in den PicoFix Rohrkupplungen und das Schrägsitzdesign führen zu einer sicheren Aufnahme von Dreh- und Biegebelastungen und zu einer zugfesten Verbindung
- ▶ Mechanisch bearbeitete Nuten und Dichtflächen führen zu hoher Passgenauigkeit und Dichtheit der PicoFix Rohrformstücke

## Einfache Montage

- ▶ PicoFix Rohrkupplungen können mit bereits vormontierter Schraube sofort über die Verbindung geklappt werden
- ▶ Die elektrische Leitfähigkeit wird in der Regel ohne zusätzliche Erdungsverbindungen über die Zähne in den Rohrkupplungen hergestellt
- ▶ Ein optimiertes Design führt zu geringem Gewicht – insbesondere bei großen Nennweiten
- ▶ Für die Montage der PicoFix Rohrkupplungen sind keine Spezialwerkzeuge erforderlich

## Universell einsetzbar

- ▶ PicoFix Rohrformstücke sind grundsätzlich mit VdS-anerkannten Rohrkupplungen anderer Hersteller technisch kompatibel
- ▶ Die Verwendung von speziellem Dichtungsmaterial erlaubt den universellen Einsatz in unterschiedlichsten Wasserlöschanlagen
- ▶ PicoFix Rohrkupplungen eignen sich durch die feuerverzinkten oder pulverlackierten Oberflächen auch für den Außeneinsatz



Viking SA  
ZI Haneboesch  
L-4562 Differdange / Niedercorn  
Luxembourg  
Tel. +352 58 37 37 - 1  
Fax +352 58 37 36  
E-Mail: [vikinglux@vikingcorp.com](mailto:vikinglux@vikingcorp.com)  
Web: [www.vikinggroupinc.com](http://www.vikinggroupinc.com)

**VIKING**  
SupplyNet®