



PicoFix - Rohrkupplungen starr

Modell MX900


Technische Eigenschaften

- **Lieferbare Größen (nominal):** DN32/1 1/4" bis DN200/8"
- **Druckdaten:**
Betriebsdruck:
UL¹ & FM: Max 20.7 bar (300 psi)
VdS: Max 16 bar (232 psi)
- **Temperaturdaten:**
Betriebstemperatur: -40°C bis +110°C
- **Werkstoff:**
Kupplung - Kugelgraphitguss ASTM A536 Grade 65-45-12
Dichtung* - EPDM
Bolzen und Muttern - wärmebehandelter Kohlenstoffstahl, galvanisch verzinkt und gelb-chromatiert
- **Oberfläche**:** aufgeschmolzene Polyester-Pulverbeschichtung, rot ähnlich RAL 3000 oder feuerverzinkt, gemäß ASTM A153/A153M Class A
- **Verwendung:** in ortsfesten Wasserlöschanlagen

¹ Rohrkupplung DN150 / 168,3 max. 250 psi mit Schedule 10 oder Schedule 40 Stahlrohren

* EPDM-Dichtungen dürfen keinesfalls mit mineralöhlhaltigen Schmiermitteln, Ölen oder sonstigen mineralöhlhaltigen Stoffen (z. B. Kraftstoffe oder Reinigungsmittel) in Verbindung gebracht werden)

** PicoFix Rohrkupplungen in weiß ähnlich RAL 9010 oder in Sonderfarben zu bestellen.



Genutete Produkte



PicoFix - Rohrkupplungen - Modell MX900

Technische Daten

Nominale Rohrgröße		Außendurchmesser Rohr (mm)	Maße (mm)				Bolzen Muttern	SW (mm)	Art.-Nr.		Gewicht (kg)
DN	Zoll		A	B	øC	X			Rot	Verzinkt	
32	1 1/4"	42.4	99	46.5	64	2.6	M10 x 55	15	849262	849272	0.57
40	1 1/2"	48.3	125		70				849264	849273	0.59
50	2"	60.3	121		85				849265	849274	0.72
65	2 1/2"	76.1	137		102				849266	849276	0.91
80	3"	88.9	150	115	849267				849277	0.98	
100	4"	114.3	180	142	849268				849278	1.50	
125	5"	139.7	214	171	849269				849279	2.05	
150	6"	168.3	245	201	849270				849280	2.53	
200	8"	219.1	331	258	849271	849281	5.48				




PicoFix - Bogen 90°

Modell MX910 & MX910L

Technische Eigenschaften

- **Lieferbare Größen (nominal):** DN32/1 1/4" bis DN200/8"
- **Druckdaten:**
Betriebsdruck:
UL & FM: Max 20.7 bar (300 psi)
VdS: Max 16 bar (232 psi)
- **Werkstoff:**
Bogen - Kugelgraphitguss ASTM A536 Grade 65-45-12
- **Oberfläche*:** aufgeschmolzene Polyester-Pulverbeschichtung, rot ähnlich RAL 3000 oder feuerverzinkt, gemäß ASTM A153/A153M Class A
- **Verwendung:** in ortsfesten Wasserlöschanlagen

* PicoFix Rohrformstücke in weiß ähnlich RAL 9010 oder in Sonderfarben zu bestellen



Genutete Produkte



PicoFix - Bogen 90° - Modell MX910 & MX910L

Technische Daten

Nominale Rohrgröße		Außendurchmesser Rohr (mm)	A (mm)	Art. -Nr.		Gewicht (kg)
DN	Zoll			Rot	Verzinkt	
32*	1 1/4"	42.4	70	849385	849396	0.46
40*	1 1/2"	48.3		849386	849397	0.50
50	2"	60.3		849387	849398	0.71
65	2 1/2"	76.1	76	849388	849399	0.99
80	3"	88.9	86	849389	849400	1.28
100	4"	114.3	102	849390	849401	2.15
125	5"	139.7	124	849392	849402	3.67
150	6"	168.3	140	849394	849403	5.33
200	8"	219.1	175	849395	849404	10.46

* Modell 910L




PicoFix - Bogen 45°

Modell MX920

Technische Eigenschaften

- **Lieferbare Größen (nominal):** DN32/1 1/4" bis DN200/8"
- **Druckdaten:**
Betriebsdruck:
UL & FM: Max 20.7 bar (300 psi)
VdS: Max 16 bar (232 psi)
- **Werkstoff:**
Bogen - Kugelgraphitguss ASTM A536 Grade 65-45-12
- **Oberfläche*:** aufgeschmolzene Polyester-Pulverbeschichtung, rot ähnlich RAL 3000 oder feuerverzinkt, gemäß ASTM A153/A153M Class A
- **Verwendung:** in ortsfesten Wasserlöschanlagen

* PicoFix Rohrformstücke in weiß ähnlich RAL 9010 oder in Sonderfarben zu bestellen



Genutete Produkte



PicoFix - Bogen 45° - Modell MX920

Technische Daten

Nominale Rohrgröße		Außendurchmesser Rohr (mm)	A (mm)	Art.-Nr.		Gewicht (kg)
DN	Zoll			Rot	Verzinkt	
32	1 1/4"	42.4	44	849416	849426	0.34
40	1 1/2"	48.3	44	849417	849427	0.40
50	2"	60.3	51	849418	849428	0.48
65	2 1/2"	76.1	57	849419	849429	0.75
80	3"	88.9	64	849420	849430	1.00
100	4"	114.3	76	849422	849431	1.89
125	5"	139.7	83	849423	849432	2.92
150	6"	168.3	89	849424	849434	4.40
200	8"	219.1	108	849425	849435	7.74




PicoFix - T

Modell MX930 & MX930L

Technische Eigenschaften

- **Lieferbare Größen (nominal):** DN32/1 1/4" bis DN200/8"
- **Druckdaten:**
Betriebsdruck:
UL & FM: Max 20.7 bar (300 psi)
VdS: Max 16 bar (232 psi)
- **Werkstoff:**
Bogen - Kugelgraphitguss ASTM A536 Grade 65-45-12
- **Oberfläche*:** aufgeschmolzene Polyester-Pulverbeschichtung, rot ähnlich RAL 3000 oder feuerverzinkt, gemäß ASTM A153/A153M Class A
- **Verwendung:** in ortsfesten Wasserlöschanlagen

* PicoFix Rohrformstücke in weiß ähnlich RAL 9010 oder in Sonderfarben zu bestellen



Genutete Produkte



PicoFix - T - Modell MX930 & MX930L

Technische Daten

Nominale Rohrgröße		Außendurchmesser Rohr (mm)	A (mm)	Art.-Nr.		Gewicht (kg)
DN	Zoll			Rot	Verzinkt	
32*	1 1/4"	42.4	70	849292	849302	0.70
40*	1 1/2"	48.3	70	849293	849303	0.78
50	2"	60.3	70	849294	849304	0.90
65	2 1/2"	76.1	76	849295	849306	1.25
80	3"	88.9	86	849296	849307	1.88
100	4"	114.3	102	849297	849308	3.02
125	5"	139.7	124	849298	849309	4.65
150	6"	168.3	140	849300	849310	7.05
200	8"	219.1	175	849301	849311	13.60

* Modell 930L



PicoFix - Endkappe ohne Bohrung

Modell MX940

Technische Eigenschaften

- **Lieferbare Größen (nominal):** DN32/1 1/4" bis DN200/8"
- **Druckdaten:**
Betriebsdruck :
UL & FM: Max 20.7 bar (300 psi)
VdS: Max 16 bar (232 psi)
- **Werkstoff:**
Endkappe - Kugelgraphitguss ASTM A536 Grade 65-45-12
- **Oberfläche*:** aufgeschmolzene Polyester-Pulverbeschichtung, rot ähnlich RAL 3000 oder feuerverzinkt, gemäß ASTM A153/A153M Class A
- **Verwendung:** in ortsfesten Wasserlöschanlagen

* PicoFix Rohrformstücke in weiß ähnlich RAL 9010 oder in Sonderfarben zu bestellen



PicoFix - Endkappe ohne Bohrung - Modell MX940

Technische Daten

Nominale Rohrgröße		Außendurchmesser Rohr (mm)	A (mm)	Art.-Nr.		Gewicht (kg)
DN	Zoll			Rot	Verzinkt	
32	1 1/4"	42.4	23	849322	849333	0.11
40	1 1/2"	48.3		849323	849334	0.14
50	2"	60.3		849324	849335	0.18
65	2 1/2"	76.1		849325	849336	0.28
80	3"	88.9	25	849326	849337	0.37
100	4"	114.3		849327	849338	0.57
125	5"	139.7		849328	849339	0.92
150	6"	168.3		849331	849340	1.45
200	8"	219.1	31	849332	849341	3.74

PicoFix - Endkappe mit Bohrung



Modell MX941

Technische Eigenschaften


- **Lieferbare Größen (nominal) :** DN50/2" bis DN200/8"
- **Druckdaten:**
Betriebsdruck:
UL & FM: Max 20.7 bar (300 psi)
VdS: Max 16 bar (232 psi)
- **Gewinde:** ISO228, kompatibel mit BSP / ISO (R)-Gewinde
- **Werkstoff:**
Endkappe - Kugelgraphitguss ASTM A536 Grade 65-45-12
- **Oberfläche*:** aufgeschmolzene Polyester-Pulverbeschichtung, rot ähnlich RAL 3000 oder feuerverzinkt, gemäß ASTM A153/A153M Class A
- **Verwendung:** in ortsfesten Wasserlöschanlagen

* PicoFix Rohrformstücke in weiß ähnlich RAL 9010 oder in Sonderfarben zu bestellen

DN50, DN80 - 200



DN65



PicoFix - Endkappe mit Bohrung - Modell MX941

Technische Daten

Nominale Rohrgröße		Außendurchmesser Rohr (mm)	A (mm)	B (mm)	Gewinde	Art.-Nr.		Gewicht (kg)
DN	Zoll					Rot	Verzinkt	
50	2"	60.3	25	6.6	G1" - exzentrisch	849350	849358	0.29
65	2½"	76.1	40	-	G2" - zentrisch	849351	849359	0.48
80	3"	88.9	25	3.5	G2" - exzentrisch	849352	849360	0.46
100	4"	114.3	25	16.0	G2" - exzentrisch	849353	849361	0.71
125	5"	139.7	25	28.7	G2" - exzentrisch	849355	849362	0.94
150	6"	168.3	25	43.0	G2" - exzentrisch	849356	849363	1.41
200	8"	219.1	31	68.2	G2" - exzentrisch	849357	849364	3.98