




Válvula de manguera recta de husillo fijo

A53

Características técnicas

- **Diámetros nominales:** DN65 x DN65 / 2½" x 2½" y DN80 x DN65 / 3" x 2½".
- **Datos de presión:**
Presión de trabajo: 20,7 bar (300 psi)
- **Tipo de asiento:** Cuerpo de latón, inserción de latón
- **Acabado:** Bronce fundido
- **Conexiones:** Entrada rosca hembra NPT.
Salida rosca macho NST.
- **Especificaciones:** Incluye tapa y cadena.



Válvulas para mangueras

Válvula de manguera recta de husillo fijo - A53

Características físicas

Diámetro nominal		Dimensiones (mm / pulg.)					Referencia	Peso (kg / lbs)
SI	pulg.	A	B	C	D	E		
DN65 x DN65	2½" x 2½"	132 / 5.2	236.2 / 9.3	109.5 / 4.3	58.4 / 2.3	48.3 / 1.9	A53250250	4.2 / 9.3
DN80 x DN65	3" x 2½"	132 / 5.2	236.2 / 9.3	114.3 / 4.5	58.4 / 2.3	48.3 / 1.9	A53300250	5.0 / 11.0

Válvula de manguera recta - A53

Materiales

Elemento	Descripción	Material
1	Cuerpo	Latón
2	Volante	Hierro fundido
3	Tuerca del volante	Acero
4	Tapa	
5	Cadena	

