





Sprinkler-T-Stück

VT

Technische Eigenschaften

- Lieferbare Größen (nominal):**
Hauptrohr: DN25/1", DN32/1 1/4", DN40/1 1/2" und DN50/2".
Auslass: DN10/3/8", DN15/1/2", DN20/3/4", DN25/1"
- Druckdaten:**
Betriebsdruck: 16 bar (232 psi)
- Temperaturdaten:**
Temperatureinsatzbereich: -20°C à +110°C
- Ausführung:** verzinkt.
- Anschlüsse:** Auslass mit Innengewinde, gemäß DIN 2999.
- Hinweis:** Für die direkte Versorgung von einem Sprinkler bis zu einem K-Faktor von 80.



Sprinkler-T-Stück - VT

Technische Daten

Hauptrohr D1		Auslass D2		Lochschnitt G (mm)	Maße (mm/Zoll)					Referenz	Menge pro Kiste	Gewicht/Stück (kg/lb) (ca.)
SI	US	SI	US		D3	B1	B2	H2	H3			
DN25	1"	DN10	3/8"	24 +0.5-0	25 / 1.0	85 / 3.3	48 / 1.9	23.5 / 0.93	29 / 1.14	VT01000037	50	0.25 / 0.55
		DN15	1/2"		25 / 1.0	85 / 3.3	48 / 1.9	23.5 / 0.93	29 / 1.14	VT01000050	50	0.24 / 0.54
		DN20	3/4"		31 / 1.2	85 / 3.3	53 / 2.1	23.5 / 0.93	39.5 / 1.56	VT01000075	50	0.29 / 0.64
		DN25	1"		37 / 1.45	85 / 3.3	58 / 2.3	23.5 / 0.93	43 / 1.70	VT01000100	50	0.32 / 0.70
DN32	1 1/4"	DN10	3/8"		25 / 1.0	92 / 3.5	48 / 1.9	28 / 1.1	33 / 1.30	VT012500037	50	0.26 / 0.56
		DN15	1/2"		25 / 1.0	92 / 3.5	48 / 1.9	28 / 1.1	33 / 1.30	VT012500050	50	0.25 / 0.55
		DN20	3/4"		31 / 1.2	92 / 3.5	53 / 2.1	28 / 1.1	43.5 / 1.71	VT012500075	50	0.32 / 0.70
		DN25	1"		37 / 1.45	92 / 3.5	58 / 2.3	28 / 1.1	47.5 / 1.87	VT012500100	50	0.40 / 0.88
DN40	1 1/2"	DN10	3/8"		25 / 1.0	97 / 3.8	48 / 1.9	31 / 1.22	36 / 1.42	VT01500037	50	0.28 / 0.62
		DN15	1/2"		25 / 1.0	97 / 3.8	48 / 1.9	31 / 1.22	36 / 1.42	VT01500050	50	0.28 / 0.62
		DN20	3/4"		31 / 1.2	97 / 3.8	53 / 2.1	31 / 1.22	46.5 / 1.83	VT01500075	50	0.33 / 0.73
		DN25	1"		37 / 1.45	97 / 3.8	58 / 2.3	31 / 1.22	50.5 / 2.00	VT01500100	50	0.42 / 0.93
DN50	2"	DN10	3/8"		25 / 1.0	112 / 4.4	48 / 1.9	37 / 1.46	42 / 1.65	VT02000037	50	0.32 / 0.70
		DN15	1/2"		25 / 1.0	112 / 4.4	48 / 1.9	37 / 1.46	42 / 1.65	VT02000050	50	0.31 / 0.68
		DN20	3/4"		31 / 1.2	112 / 4.4	53 / 2.1	37 / 1.46	52.5 / 2.06	VT02000075	50	0.37 / 0.82
		DN25	1"		37 / 1.45	112 / 4.4	58 / 2.3	37 / 1.46	56.5 / 2.22	VT02000100	50	0.45 / 0.99

Sprinkler-T-Stück - VT

Materialliste

Position	Beschreibung	Material
1	Verbindungselement	Stahl (verzinkt)
2	Halbschelle	Stahl (verzinkt)
3	Sechskantschraube M8	Stahl (verzinkt)
4	Schließdichtung	Plastik
5	Dichtung	EPDM

Sprinkler-T-Stück - VT

Montageanweisungen

- Bohren ein Loch mit einem Durchmesser von 24^{+0.5} mm, entgraten und säubern Bohrspäne.
- Dichtung auf korrekten Sitz und installieren VTS.
- Gleichmäßig anziehen Sechskantschrauben (ca. 20 Nm).
- Component einsatzbereit.

