

Mikrobrytare för Kilslidventiler med Stigande Spindel (OS&Y) OSYSUEX (EX-Klassad)

Tekniska Egenskaper

- **Hölje** : Explosionssäkert brytarhölje listat av Underwriters Laboratories (UL)
- **Kontaktidon** : En enpolig växlande kontakt. Brytförmåga 15,0A @ 125/250/480V AC och 0,5A @ 125V DC samt 0.25 A @ 250V DC.
- **Klimatförhållande** : För användning i EX-miljöer klassade enl. följande:
Klass I: Grupperna C, D, Div.1
Klass II: Grupperna E, F, G, Div.1



Larmutrustning

Mikrobrytare för OS&Y-ventiler - OSYSUEX Teknikfakta

Referens		Antal Kontaktdon
Europa	Asien / Amerika	
1010077	OSYSUEX	1


Mikrobrytare för OS&Y-Ventiler - OSYSUEX

Montageanvisning

Passar de flesta kilslidventiler med stigande spindel (OS&Y) från DN50 (2") till DN300 (12"). Passar även på vissa mindre ventiler ner till DN15 (1/2").

Se tillverkarens datablad för detaljerade montageinstruktioner.

Till ventiler 3"-12" används vagnsbult. Bultskallen monteras mot ventilspindeln



Varning :

Före installation i EX-klassad miljö, skall personal som ansvarar för säkerheten i lokalen där denna produkt skall installeras kontaktas för att säkerställa att verktyg och arbetsmetoder som skall användas vid installationen är förenliga med de krav som gäller i lokalen. För att minska

risken för antändning av explosiva gaser skall matningen till pressostaten brytas innan locket öppnas. Se till att locket är ordentligt stängt under drift. Lockskruvarna skall dras åt med ett moment av lägst 2,26 Nm (20 in.lbs).