




Profilato a C - Singolo

Caratteristiche Tecniche

- **Dimensioni disponibili** : Vedi tabella di seguito
- **Materiale** : Acciaio al carbonio
- **Finitura**: Pre-zincata
- **Compatibilità**: Compatibile con Piastre a muro: Verticali APX e orizzontali APY e le mensole C-E0.



Supporti tubazioni

Profilato a C - Singolo

Dati Fisici

Misure (mm) BxAxS	Lunghezza (mm) L	Dimensioni (mm/pollici)				Confezioni	Peso (cad.) (kg / lbs)	Codice
		C	O	D x E	H			
27 x 18 x 1,25	2000	15,5 / 0.61	10,5 / 0,41	8,5 x 20 / 0.33 x 0.79	30,0 / 1.18	10	1,27 / 2.80	599996
27 x 30 x 1,50	2000	15,5 / 0.61	10,5 / 0,41	8,5 x 20 / 0.33 x 0.79	30,0 / 1.18	10	2,07 / 4.56	599997
30 x 15 x 2,00	2000	15,5 / 0.61	5,0 / 0.20*	11,0 x 27 / 0.43 x 1.06	50,0 / 1.97	10	1,88 / 4.14	585500
34 x 20 x 1,50	2000	15,5 / 0.61	5,0 / 0.20*	11,0 x 27 / 0.43 x 1.06	50,0 / 1.97	10	1,80 / 3.99	585480
34 x 20 x 2,40	2000	15,5 / 0.61	5,0 / 0.20*	11,0 x 27 / 0.43 x 1.06	50,0 / 1.97	10	2,71 / 5.97	585470
35 x 35 x 2,00	2000	15,5 / 0.61	5,0 / 0.20*	11,0 x 27 / 0.43 x 1.06	50,0 / 1.97	10	3,45 / 7.60	585560
35 x 35 x 2,00	3000	15,5 / 0.61	5,0 / 0.20*	11,0 x 27 / 0.43 x 1.06	50,0 / 1.97	10	5,18 / 11.41	585550
35 x 35 x 2,00	6000	15,5 / 0.61	5,0 / 0.20*	11,0 x 27 / 0.43 x 1.06	50,0 / 1.97	10	10,35 / 22.82	585540
38 x 40 x 2,00	2000	15,5 / 0.61	N/A	14,0 x 27 / 0.55 x 1.06	50,0 / 1.97	10	5,10 / 11.24	599998
38 x 40 x 2,00	3000	15,5 / 0.61	N/A	14,0 x 27 / 0.55 x 1.06	50,0 / 1.97	10	7,65 / 16.86	600000
38 x 40 x 2,00	6000	15,5 / 0.61	N/A	14,0 x 27 / 0.55 x 1.06	50,0 / 1.97	10	15,30 / 33.73	599999

* Fori Quadrati, misura diagonale.

