



## Profilato Curvato (Singolo & Doppio)

### Caratteristiche Tecniche

• **Misure (mm) :**

**Singolo:**

**2m Lunghezza** - 21x41x1,5, 21x41x2,5, 41x41x1,5, 41x41x2,5

**3m Lunghezza** - 21x41x1,5, 21x41x2,5, 21x41x2,5\*, 41x41x1,5\*, 41x41x2,5\*, 62x41x2,5\*

**6m Lunghezza** - 21x41x1,5, 21x41x2,5\*, 41x41x1,5\*, 41x41x2,5\*, 62x41x2,5\*

**Doppio:**

**3m Lunghezza:** 21x41x2,5\*, 41x41x2,5\*


**6m Lunghezza:** 21x41x2,5\*, 41x41x2,5\*, 62x41x2,5\*, 83x41x2,5\*

• **Materiale :** Acciaio al carbonio

• **Finitura :** Pre-zincato e il zincato a caldo (Vedi nota\*)

• **Compatibilità :** Compatibile con piastre a muro: Verticali APX e orizzontali APY (vedere separate O/S).

\* Valutare per entrambi il pre-zincato (PG) e il zincato a caldo (HDG)



### Profilato Curvato - Singolo e Doppio

Dati Fisici

Misure (mm) AxBxS	Tipo di Profilo	Finitura	Lunghezza (mm) L	Dimensioni (mm / Pollici)			Confezioni	Peso (x1) (kg / lbs)	Codice
				C	D x E	H			
21 x 41 x 1,50	Singolo	PG	3000	22,3 / 0.89	11,0 x 27 / 0.43 x 1.06	50,0 / 1.97	10	2,56 / 5.64	317119
21 x 41 x 2,50	Singolo	PG	2000	22,3 / 0.89	14,0 x 27 / 0.55 x 1.06	50,0 / 1.97	10	3,40 / 7.50	387365
21 x 41 x 2,50	Singolo	PG	3000	22,3 / 0.89	14,0 x 27 / 0.55 x 1.06	50,0 / 1.97	10	5,10 / 11.24	310241
21 x 41 x 2,50	Singolo	PG*	6000	22,3 / 0.89	14,0 x 27 / 0.55 x 1.06	50,0 / 1.97	10	10,20 / 22.50	310255
41 x 41 x 1,50	Singolo	PG	3000	22,3 / 0.89	11,0 x 27 / 0.43 x 1.06	50,0 / 1.97	10	5,58 / 12.30	317099
41 x 41 x 1,50	Singolo	PG*	6000	22,3 / 0.89	11,0 x 27 / 0.43 x 1.06	50,0 / 1.97	10	11,16 / 24.60	317111
41 x 41 x 2,50	Singolo	PG*	2000	22,3 / 0.89	14,0 x 27 / 0.55 x 1.06	50,0 / 1.97	10	5,20 / 11.46	385505
41 x 41 x 2,50	Singolo	PG	3000	22,3 / 0.89	14,0 x 27 / 0.55 x 1.06	50,0 / 1.97	10	7,80 / 17.20	310299
41 x 41 x 2,50	Singolo	PG	6000	22,3 / 0.89	14,0 x 27 / 0.55 x 1.06	50,0 / 1.97	10	15,60 / 34.40	310311
62 x 41 x 2,50	Singolo	PG*	6000	22,3 / 0.89	14,0 x 27 / 0.55 x 1.06	50,0 / 1.97	10	22,00 / 48.50	310635
83 x 41 x 2,50	Singolo	PG	6000	22,3 / 0.89	14,0 x 27 / 0.55 x 1.06	50,0 / 1.97	10	29,40 / 64.80	310605
21 x 41 x 2,50	Singolo	HDG	3000	22,3 / 0.89	14,0 x 27 / 0.55 x 1.06	50,0 / 1.97	10	5,10 / 11.24	310281
21 x 41 x 2,50	Singolo	HDG	6000	22,3 / 0.89	14,0 x 27 / 0.55 x 1.06	50,0 / 1.97	10	10,60 / 23.36	310291
41 x 41 x 2,50	Singolo	HDG	3000	22,3 / 0.89	14,0 x 27 / 0.55 x 1.06	50,0 / 1.97	10	7,90 / 17.41	310339
41 x 41 x 2,50	Singolo	HDG	6000	22,3 / 0.89	14,0 x 27 / 0.55 x 1.06	50,0 / 1.97	10	15,80 / 34.83	310358
41 x 41 x 2,50	Doppio	PG	3000	22,3 / 0.89	14,0 x 27 / 0.55 x 1.06	50,0 / 1.97	5	15,60 / 34.40	310181
41 x 41 x 2,50	Doppio	PG	6000	22,3 / 0.89	14,0 x 27 / 0.55 x 1.06	50,0 / 1.97	5	31,20 / 68.78	310191
62 x 41 x 2,50	Doppio	PG*	6000	22,3 / 0.89	14,0 x 27 / 0.55 x 1.06	50,0 / 1.97	5	44,00 / 97.00	310650
83 x 41 x 2,50	Doppio	PG*	6000	22,3 / 0.89	14,0 x 27 / 0.55 x 1.06	50,0 / 1.97	5	58,80 / 129.63	310620

\* Valutare per entrambi il zincato a caldo.

