




Collare ad omega

2HPS

Supporti tubazioni

Caratteristiche Tecniche

- **Misure:** Foro di fissaggio \varnothing 7mm.
- **Finitura :** Elettro-zincata
- **Specifiche :** Profilo in acciaio: 20x1,0 mm (BxS).
Per tubazioni con diametro: 17,2 - 60,3mm.



Collare ad omega - 2HPS

Dati Fisici

Codice	Diametro nominale tubo		d (mm)	H (mm)	Confezioni	Peso (x1) (kg / lbs)
	Metrico (DN)	Pollici				
400678	DN10	3/8"	17,2	7	100	0,01 / 0.02
400679	DN15	1/2"	21,3	7	100	0,01 / 0.02
400680	DN20	3/4"	26,9	7	100	0,02 / 0.04
400681	DN25	1"	33,7	7	100	0,02 / 0.04
400682	DN32	1 1/4"	42,4	7	100	0,03 / 0.07
400683	DN40	1 1/2"	48,3	7	100	0,03 / 0.07
400684	DN50	2"	60,3	7	100	0,03 / 0.07