




## Piastre a Muro

### APX (verticale) & APY (orizzontale)

#### Caratteristiche Tecniche

- **Misure:** Per collegamenti con profilati a C
- **Materiale:** Acciaio al carbonio
- **Finitura:** Elettro-zincata
- **Specifiche:** Specifiche: Sia la versione orizzontale che quella verticale vengono fornite col dispositivo di fissaggio, per l'utilizzo con profilati a C e con profilati Curvati (vedere le schede tecniche separate).



#### Piastre a Muro - APX (verticale) & APY (orizzontale)

Dati Fisici

Tipo	Profilati compatibili	Misure di Profilati compatibili (mm)	Dimensioni (mm / Pollici)				Confezioni	Peso (ea.) (kg / lbs)	Codice
			B	C	E	S			
Verticale	C-Channel	27 x 18 x 1,25	31,0 / 1.22	50,0 / 1.97	114,0 / 4.49	5,0 / 0.19	10	0,40 / 0.88	584715
		27 x 30 x 1,50	31,0 / 1.22	50,0 / 1.97	114,0 / 4.49	5,0 / 0.19	10	0,40 / 0.88	584715
		30 x 15 x 2,00	31,0 / 1.22	50,0 / 1.97	114,0 / 4.49	5,0 / 0.19	10	0,40 / 0.88	584700
		34 x 20 x 1,50	36,0 / 1.41	50,0 / 1.97	114,0 / 4.49	5,0 / 0.19	10	0,42 / 0.92	584710
		34 x 20 x 2,4	36,0 / 1.41	50,0 / 1.97	114,0 / 4.49	5,0 / 0.19	10	0,42 / 0.92	584710
		35 x 35 x 2,00	43,0 / 1.69	70,0 / 2.75	144,0 / 5.67	5,0 / 0.19	10	0,82 / 1.80	584725
	38 x 40 x 2,00	43,0 / 1.69	70,0 / 2.75	144,0 / 5.67	5,0 / 0.19	10	0,82 / 1.80	584725	
	Strut-Channel	All	43,0 / 1.69	70,0 / 2.75	144,0 / 5.67	5,0 / 0.19	10	0,82 / 1.80	584725
Horizontal	C-Channel	27 x 18 x 1,25	31,0 / 1.22	40,0 / 1.57	124,0 / 4.88	5,0 / 0.19	10	0,30 / 0.66	584758
		27 x 30 x 1,50	31,0 / 1.22	40,0 / 1.57	124,0 / 4.88	5,0 / 0.19	10	0,30 / 0.66	584758
		30 x 15 x 2,00	31,0 / 1.22	40,0 / 1.57	124,0 / 4.88	5,0 / 0.19	10	0,30 / 0.66	584758
		34 x 20 x 1,50	36,0 / 1.41	40,0 / 1.57	124,0 / 4.88	5,0 / 0.19	10	0,32 / 0.70	584740
		34 x 20 x 2,4	36,0 / 1.41	40,0 / 1.57	124,0 / 4.88	5,0 / 0.19	10	0,32 / 0.70	584740
		35 x 35 x 2,00	43,0 / 1.69	50,0 / 1.97	144,0 / 5.67	5,0 / 0.19	10	0,80 / 1.76	584751
	38 x 40 x 2,00	43,0 / 1.69	50,0 / 1.97	144,0 / 5.67	5,0 / 0.19	10	0,80 / 1.76	584751	
	Strut-Channel	All	43,0 / 1.69	50,0 / 1.97	144,0 / 5.67	5,0 / 0.19	10	0,80 / 1.76	584751

