






Manicotto liscio (EM) & Manicotto esagonale (EMHEX)

Supporti tubazioni

Caratteristiche Tecniche

- Misure: M8, M10, M12 e M16
- Materiale : Acciaio al carbonio
- Finitura : Elettro-zincata
- Specifiche : filettato femmina



Manicotto liscio (EM) & Manicotto esagonale (EMHEX)

Dati Fisici

Modello	Codice	Diametro vite (M)	Dimensioni (mm)		Confezioni	Peso (x1) (kg / lbs)
			L	SW		
EM	592310	M8	N/A	N/A	100	0,01 / 0.02
	592320	M10	N/A	N/A	100	0,01 / 0.02
	592330	M12	N/A	N/A	100	0,01 / 0.02
	592331	M16	N/A	N/A	50	0,08 / 0.18
EMHEX	592340	M8	24	13	100	0,05 / 0.11
	592350	M10	30	17	100	0,07 / 0.15
	592335	M12	36	19	100	0,02 / 0.04
	592336	M16	48	24	50	0,08 / 0.18