




## Collare senza gomma a due viti

### HDPC

#### Caratteristiche Tecniche

- **Misure (diametro della tubazione):** da 22mm a 146mm
- **Attacco filettato collare :** Attacco filettato collare: Per diametri da 22mm a 65 mm M8/M10 combinati. Per diametri da 76mm a 116 mm M10/M12 combinati. Per diametri da 140mm a 146mm M12/M16 combinati.
- **Vite di serraggio collare:** M6x20 e M8x25
- **Materiale :**  
Profile: Acciaio al carbonio
- **Finitura :** Elettro-zincata
- **Approvazioni :** 3/4" - 10" VdS e 3/4" - 4" FM



#### Collare senza gomma a due viti - HDPC

Dati Fisici

Codice	Approvazioni	Diametro nominale tubo		Boss Filettato	B x S (mm)	Sc x L	d (mm)	Confezioni	Peso (x1) (kg / lbs)
		Metrico (DN)	Pollici						
598170	VdS / FM	DN20	3/4"	M8/M10	20x1,5	M6x20	22-30	50	0,05 / 0.12
598171	VdS / FM	DN25	1/2"	M8/M10	20x1,5	M6x20	31-35	50	0,05 / 0.12
598172	VdS / FM	DN32	1 1/4"	M8/M10	20x1,5	M6x20	40-45	50	0,05 / 0.12
598173	VdS / FM	DN40	1 1/2"	M8/M10	20x1,5	M6x20	48-53	50	0,07 / 0.15
598174	VdS / FM	DN50	2"	M8/M10	20x2,0	M6x20	60-65	50	0,08 / 0.18
598175	VdS / FM	DN65	2 1/2"	M10/M12	20x2,0	M6x25	76-81	25	0,08 / 0.18
598176	VdS / FM	DN80	3"	M10/M12	20x2,0	M6x25	88-94	25	0,09 / 0.20
598177	VdS / FM	DN100	4"	M10/M12	20x2,0	M6x25	110-116	25	0,09 / 0.20
598178	VdS	DN125	5"	M12/M116	20x2,0	M6x25	140-146	10	0,13 / 0.29
598179	VdS	DN150	6"	M12/M116	20x2,0	M6x25	140-146	10	0,17 / 0.38
598180	VdS	DN200	8"	M16	20x2,0	M6x25	-	1	0,17 / 0.38
598181	VdS	DN250	10"	M20	23x2,5	M6x25	-	1	0,17 / 0.38