





Slitta (alta e media densità)

PCG

Supporti tubazioni

Caratteristiche Tecniche

- Misure : Media M10
Alta M12/M16
- Temperature : da -40°C fino a +100°C
- Finitura : Elettro-zincata



Slitta (alta e media densità) - PCG

Dati Fisici

Codice	Filettato	Distanza Massima	Ø foro	Carico Massimo	Confezioni	Peso (x1) (kg / lbs)
588170	M10	55mm	M6x25	1.5 kN	1	0,50 / 1.10
588180	M12/M16	125mm	M6x25	7.8 kN	1	2,26 / 4.99