



Tryckmanometer

GAU

Manometrar

Tekniska egenskaper

- Anslutningar: 3/8" BSP utvändigt gängad
- Krav: Uppfyller BS1780 och IP65

Note : Can be supplied with company name on gauge face, subject to minimum order.



Tryckmanometer - GAU

Tekniska data

Tryckområde (bar)		Fyllning	Dimension A (mm / tum)	Artikelnummer
min	max			
0.0	16.0	Torr	102 / 4.0	GAU022DRY0-16
0.0	16.0	Glycerin	102 / 4.0	GAU022GLY0-16
0.0	10.0	Torr	102 / 4.0	GAU022DRY0-10
0.0	10.0	Glycerin	102 / 4.0	GAU022GLY0-10
-1.0	1.0	Glycerin	102 / 4.0	GAU022GLY-1+1

No Loss Connector : Order separately - Reference: GAU022NLC

Tryckmanometer - GAU

Materiallista

Del	Beskrivning	Material
1	Visare	Svart emaljerad aluminium
2	Fönster	Polykarbon
3*	Bourdon-rör	Kopparlegering
4*	Överförare	Mässing
5	Skylt	Svarta tecken på vit bakgrund
6	Nippel	Mässing
7	Mäthus	Rostfritt stål

* Visas ej

