




PicoFix  
Rörkopplingar och rördelar

**VIKING**  
SupplyNet®

# EN EXCEPTIONELL

## för snabb installation

PicoFix rillade rörkopplingar och rördelar garanterar pålitlig anslutning i sprinklersystem och delugesystem. Tack vare de integrerade stiften på PicoFix-kopplingen och en speciell diagonal passning som ger ett exceptionellt grepp kan vi garantera en pålitlig och dragsäker anslutning. Det gör att kopplingarna kan stå emot vrid- och böjspänning associerad med dessa typer av anslutningar. Dessutom bibehåller de integrerade stiften rörets elektriska ledningsförmåga, så att det i allmänhet inte längre krävs ytterligare anslutningar. Maskinbearbetade rillor och tätningsytor garanterar att PicoFix-kopplingar ger en extremt exakt passning och tätning.



PicoFix-rörkopplingarnas diagonalpassning garanterar en exceptionellt pålitlig anslutning

PicoFix rörkopplingar och rördelar är utformade för att uppfylla byggarbetsplatsernas krav på perfektion: deras funktionella design och de relativt lätta rördelarna – i synnerhet vid större nominella diametrar – garanterar en enkel och snabb installation med hjälp av standardverktyg.

Den robusta ytan på rörkopplingarna och rördelarna är som standard varmgalvad eller pulverlackerad, vilket gör dem perfekta för utomhusbruk. PicoFix-komponenter kommer i standardstorlekar och kompletterar vårt redan omfattande produktutbud, vilket gör oss till din one-stop-shop för allt du behöver för att installera brandsläcksystem.



# ANSLUTNING

finns i ett stort antal storlekar

## Produktutbud

Vi har ett stort urval av komponenter:

- ▶ Rörkopplingarna finns i storlekar från DN32 till DN200
- ▶ Rördelarna kommer i alla standardstorlekar och standardmodeller
- ▶ Rörkopplingar och rördelar kommer med antingen en varmgalvad yta eller en yta pulverlackerad i rött. De kan även pulverlackeras i en rad andra färger



## Tillämpningar

PicoFix rillade rörkopplingar och rördelar används för konstruktion av rörsystem för vattenbaserade standardsläcksystem upp till 16 bar (VdS) eller 21 bar (UL/FM):

- ▶ Sprinklersystem
- ▶ Delugesystem
- ▶ Brandpostsystem
- ▶ Släcksystem med eller utan frostskydds- eller skummedel
- ▶ Släcksystem i miljöer med risk för frost – den robusta ytbelagningen gör PicoFix perfekt för utomhusbruk



PicoFix rörkopplingar och rördelar är VdS-certifierade, UL-listade och FM-godkända



# FORDELLAR

lätt – snabb – säker – pålitlig

## Pålitlig anslutning

- ▶ Integrerade stift på PicoFix-rörkopplingarna och den diagonala passningen garanterar en drag-säker anslutning som kan stå emot vrid- och böjspänning
- ▶ Maskinbearbetade rillor och tätningssytor garanterar att PicoFix-kopplingar ger en extremt exakt passning och tätning

## Enkel installation

- ▶ Tack vare förmonterade skruvar kan PicoFix-rörkopplingar monteras direkt över anslutningen
- ▶ De integrerade stiften bibehåller i allmänhet den elektriska ledningsförmågan utan ytterligare jordanslutningar
- ▶ Den optimerade designen är lättare – i synnerhet vid större nominella diametrar
- ▶ Det krävs inga speciella verktyg för att installera PicoFix rörkopplingar

## Maximal flexibilitet

- ▶ PicoFix rördelar är i allmänhet tekniskt kompatibla med VdS-godkända rörkopplingar från andra tillverkare
- ▶ Eftersom specialiserade tätningmaterial används är rörkopplingarna perfekta för universell användning i de flesta brandsläcksystem med vattenspridning
- ▶ Den robusta ytan på PicoFix rörkopplingar är som standard varmgalvad eller pulverlackerad, vilket gör dem perfekta för utomhusbruk



Viking SA  
ZI Haneboesch  
L-4562 Differdange/Niedercorn  
Luxemburg  
Tel. +352 58 37 37 - 1  
Fax: +352 58 37 36  
E-post: [vikinglux@vikingcorp.com](mailto:vikinglux@vikingcorp.com)  
[www.vikinggroupinc.com](http://www.vikinggroupinc.com)

**VIKING**  
SupplyNet®