



Prov- och avtappningsventil med säkerhetsventil och manometer

1011T


Tekniska egenskaper

- Tillgängliga storlekar (nominella): DN 20/3/4", DN25/1", DN32/1/4", DN40/1/2", DN50/2"
- Tryckuppgifter: Säkerhetsventilen är fabriksinställd på 12 bars aktiveringstryck
- Ytbehandling: Rödmålad godkänd för vatten
- Anslutningar: NPT och BSP gänga.

1011T

Materiallista

Del	Beskrivning	Material
1	Prov- och avtappningsventil	Ventilhus i brons
2	Säkerhetsventil (Mod. 7000)	Ventilhus i brons
3	Tryckmanometer	
4	1/4" 3-vägsventil (Mod.7600)	Ventilhus i brons
5	1/2" x 1 1/2" NPT nippel	
6	1/2" x 1/2" x 1/4" T-rör	
7	1/4" Nippel	
8	1/4" plugg	
9	2 1/2" NPT x Barb 90° vinkel	
10	1 - Dräneringsslang i Nylo-fläta	
11	2 x klammer	



Prov- och avtappningsventiler

Prov- och avtappningsventil med säkerhetsventil och manometer -1011T

Tekniska data

Nominell rördimension		Dimensioner (mm / tum)					Nominell K-faktor munstycksöppning		Artikelnummer		Vikt (kg)
Metrisk	tum	A	B	C	D	E	Metrisk	US	NPT gänga	BSP gänga	
DN20	3/4"*	256 / 10.3	84 / 3.4	119 / 8.8	114 / 4.5	334 / 13.4	40	2.8	1011T-0750375	1011T-0750375B	2.8
							57	4.2	1011T-0750440	1011T-0750440B	
							80	5.5	1011T-0750500	1011T-0750500B	
							115	8.0	1011T-0750530	1011T-0750530B	
							40	2.8	1011T-0100375	1011T-0100375B	
DN25	1"	256 / 10.3	84 / 3.4	119 / 8.8	114 / 4.5	334 / 13.4	57	4.2	1011T-0100440	1011T-0100440B	2.2
							81	5.5	1011T-0100500	1011T-0100500B	
							115	8.0	1011T-0100530	1011T-0100530B	
							40	2.8	1011T-0125375	1011T-0125375B	
							57	4.2	1011T-0125440	1011T-0125440B	
DN32	1 1/4"	263 / 10.5	91 / 3.6	225 / 9.0	139 / 5.6	363 / 14.5	80	5.5	1011T-0125500	1011T-0125500B	2.8
							115	8.0	1011T-0125530	1011T-0125530B	
							161	11.2	1011T-0125ELO	1011T-0125ELOB	
							202	14.0	1011T-0125ESFR	1011T-0125ESFRB	
							40	2.8	1011T-0150375	1011T-0150375B	
DN40	1 1/2"	288 / 11.5	97 / 3.9	242 / 9.7	206 / 8.3	447 / 17.9	57	4.2	1011T-0150440	1011T-0150440B	5.3
							80	5.5	1011T-0150500	1011T-0150500B	
							115	8.0	1011T-0150530	1011T-0150530B	
							161	11.2	1011T-0150ELO	1011T-0150ELOB	
							202	14.0	1011T-0150ESFR	1011T-0150ESFRB	
DN50	2"	288 / 11.5	97 / 3.9	242 / 9.7	206 / 8.3	447 / 17.9	40	2.8	1011T-0200375	1011T-0200375B	5.3 / 11.7
							57	4.2	1011T-0200440	1011T-0200440B	
							80	5.5	1011T-0200500	1011T-0200500B	
							115	8.0	1011T-0200530	1011T-0200530B	
							161	11.2	1011T-0200ELO	1011T-0200ELOB	
							202	14.0	1011T-0200ESFR	1011T-0200ESFRB	