Trusted above all.™

Productos para Aeropuertos

Protección y Supresión de Incendios

La amplia gama de productos de protección y supresión de incendios de Viking garantiza que incluso las aplicaciones más críticas, como hangares para aviones y aeropuertos concurridos, estén bien protegidas.

Obtén más información en nuestro sitio web: vikinggroupinc.com.

Detectores de Llama por Video

Los detectores de llama inteligentes a prueba de explosiones, ideales para áreas peligrosas como hangares de aeronaves. Procesan imágenes de video en vivo para detectar llamas con procesamiento de señal digital integrado y algoritmos avanzados.

Sistemas de Extinción de Incendios Oxeo

Con el sistema de extinción Oxeo listado por cULus y aprobados por FM, las aplicaciones de alta exigencia como centros de datos, turbinas entre otros, están protegidas utilizando gases inertes de nitrógeno y argón sin riesgo de daños secundarios y sin impacto ambiental.



Sistemas Multiciclo III y Válvula de Control de Flujo J-1

Las unidades Multiciclo III ofrecen múltiples beneficios, entre ellos la reducción en el consumo de agua necesario para extinguir incendios. Estas unidades incorporan la Válvula de Control de Flujo J-1, una válvula de inundación de diafragma diferencial de apertura rápida, equipada con una compuerta flotante accionada por resorte. Este sistema es empleado en torres de control de tráfico aéreo.



Sistemas Integrados de Preacción VACTEC

FireFlex's VACTEC es un sistema integrado completo aprobado por FM que ofrece mitigación de corrosión de alta calidad mediante la eliminación de columnas de agua y tapones de hielo, ideal para proteger ambientes exteriores, como estacionamientos.

Concentrados SFFF al 3% ARK y USP

Los generadores de espuma de alta expansión producen grandes volúmenes de burbujas estables, alcanzando tasas de expansión superiores a 830:1. Esta eficiencia se logra sin necesidad de una fuente de energía externa ni partes móviles, lo que simplifica su operación y minimiza los requerimientos de mantenimiento continuo.

Generadores de Espuma de Alta Expansión

Los generadores de espuma de alta expansión expanden la espuma en un gran volumen de burbujas estables con tasas de expansión superiores a 830:1, lo que se logra sin una fuente de energía externa o piezas móviles, lo que reduce los requisitos de mantenimiento continuo.



Generadores de Espuma de Alta Expansión

Los generadores de espuma de alta expansión expanden la espuma en un gran volumen de burbujas estables con tasas de expansión superiores a 830:1. Esto se logra sin necesidad de una fuente de energía externa ni partes móviles, lo que reduce los requerimientos de mantenimiento continuo.

Boquillas de Rejilla

La boquilla de rejilla Viking Modelo GN202 es un dispositivo de descarga de espuma SFFF de baja expansión, instalado a nivel del suelo en hangares de aeronaves o helipuertos, específicamente en drenajes de zanja. Su diseño permite desplegar la espuma de forma más rápida y eficiente sobre líquidos en llamas, superando el rendimiento de los sistemas convencionales.



Sistemas de Preacción

Los sistemas de preacción protegen áreas sensibles a los daños por agua debido a su proceso de activación de dos etapas y son ideales para salas de computadoras, áreas con dispositivos eléctricos, centros de distribución de energía y otras áreas críticas con equipos tecnológicos.



Sistemas de Diluvio

Los sistemas de diluvio son ideales para situaciones en las que el agua debe aplicarse a un área completa a la vez, como al proteger áreas peligrosas o ventanas, utilizando productos como la válvula de diluvio VXD aprobada por FM y cULus y los rociadores de ventana Modelo C-1.



Rociadores para Ventanas

Los rociadores para ventanas de aplicación específica de Viking son de respuesta rápida, con bombilla de cristal, rociadores automáticos con versiones colgantes, verticales de pared y horizontales de pared, e ideales para salones. Disponibles en acabados de latón, cromo, poliéster y níquel electrolítico PTFE (ENT).



Rociadores Ocultos VK538

El rociador colgante oculto VK538 K11.2 de Viking cuenta con certificación cULus y está listado para ocupaciones OH-1 y OH-2, creando un diseño de techo liso y es adecuado para sistemas que requieren presiones de agua más altas o donde la presión de agua disponible es limitada, como en los aeropuertos.



Rociadores de Barril Seco Recubiertos con ENT

Los rociadores de barril seco Viking Dry Barrel son rociadores de pulverización termosensibles adecuados para su uso en áreas sujetas a congelación con preacción y sistemas de rociado seco. El recubrimiento ENT permite que los rociadores resistan ambientes corrosivos severos presentes en áreas como estacionamientos.

Rociadores de Estilo Institucional

Los rociadores de estilo institucional Viking son pequeños, empotrados, con enlace de soldadura resistente a manipulaciones y rociadores de palanca que son ideales para centros de detención. Estos pueden solicitarse en respuesta rápida, cobertura de extendida, colgantes o configuraciones de pared horizontal.