



Manomètre

GAU

Caractéristiques techniques

- Connexions : filetage mâle de 3/8" BSP .
- Spécifications : conforme à BS1780 et IP65.

Remarque : cet article peut être fourni avec le nom de l'entreprise indiqué sur la face du manomètre (pour une commande minimum).



Manomètres

Manomètre - GAU

Données physiques

Gamme de pression (bar)		Interne	Dimension A (mm/in)	Référence
min	max			
0.0	16.0	Sec	102 / 4.0	GAU022DRY0-16
0.0	16.0	Glycérine	102 / 4.0	GAU022GLY0-16
0.0	10.0	Sec	102 / 4.0	GAU022DRY0-10
0.0	10.0	Glycérine	102 / 4.0	GAU022GLY0-10
-1.0	1.0	Glycérine	102 / 4.0	GAU022GLY-1+1

Connecteur sans pertes : à commander séparément - Référence : GAU022NLC

Manomètre - GAU

Matériaux

Article	Pièce	Matériau
1	Aiguille	Aluminium émaillé noir
2	Fenêtre	Polycarbonate
3*	Tube de Bourdon	Alliage de cuivre
4*	Mécanisme	Laiton
5	Cadran	Marques noires sur fond blanc
6	Connexion	Laiton
7	Boîtier	Acier inoxydable

* Ne figure pas sur l'illustration

