



## Manómetro

### GAU

#### Características técnicas

- **Conexões:** 3/8" BSP macho com rosca.
- **Especificações:** conforme as normas BS1780 e IP65.

**Nota:** Pode ser fornecido com a designação da empresa na face do manómetro, sujeito a encomenda mínima.



Manómetros

#### Manómetro de pressão - GAU

Dados físicos

Gama de pressões (bar)		Interno	Dimensão A (mm/pol.)	Referência
mín	máx			
0.0	16.0	Seco	102 / 4.0	GAU022DRY0-16
0.0	16.0	Glicerina	102 / 4.0	GAU022GLY0-16
0.0	10.0	Seco	102 / 4.0	GAU022DRY0-10
0.0	10.0	Glicerina	102 / 4.0	GAU022GLY0-10
-1.0	1.0	Glicerina	102 / 4.0	GAU022GLY-1+1

Conector sem perdas: Encomendar em separado - Referência: GAU022NLC

#### Manómetro de pressão - GAU

Materiais

Item	Peça	Material
1	Ponteiro	Alumínio negro esmaltado
2	Janela	Polycarbonato
3*	Tubo Bourdon	Liga de cobre
4*	Mecanismo	Latão
5	Quadrante	Letras negras em fundo branco
6	Conexão	Latão
7	Caixa	Aço inoxidável

\* Não visível

