



Manómetro

GAU

Características técnicas

- Conexiones: 3/8" BSP, rosca tubo macho.
- Especificaciones: cumple las normas BS1780 e IP65.

Nota: Pueden suministrarse con el nombre de la Compañía en la cara del manómetro, sujeto a pedido de cuantía mínima.



Indicadores de presión

Manómetro - GAU

Características físicas

Rango de presión (bar)		Interior	Dimensión A (mm /pulg.)	Referencia
mín.	máx.			
0.0	16.0	Seco	102 / 4.0	GAU022DRY0-16
0.0	16.0	Glicerina	102 / 4.0	GAU022GLY0-16
0.0	10.0	Seco	102 / 4.0	GAU022DRY0-10
0.0	10.0	Glicerina	102 / 4.0	GAU022GLY0-10
-1.0	1.0	Glicerina	102 / 4.0	GAU022GLY-1+1

Conector sin pérdida: Pedir por separado - Referencia: GAU022NLC

Manómetro - GAU

Materiales

Elemento	Pieza	Material
1	Aguja indicadora	Aluminio esmaltado en negro
2	Esfera	Policarbonato
3*	Tubo Bourdon	Aleación de cobre
4*	Mecanismo	Latón
5	Escala	Negro sobre fondo blanco
6	Conexión	Latón
7	Carcasa	Acero inoxidable

* No se muestra en el dibujo

