





## Placa de pared en 2 piezas

### FCP

#### Características técnicas

- **Diámetros disponibles :**  
Para adaptarse a las tuberías de DN15/1/2" a DN200/8"
- **Acabado :** Cromado
- **Material :** 1,17mm (0.046") acero laminado en frío



### Placa de pared en 2 piezas - FCP

#### Características físicas

Diámetro nominal		Dimensiones (mm/inch)			Referencia	Peso (kg/lb)
SI	Pulg.	A	O.D. (B)	Profundidad (C)		
DN15	1/2"	25,0 / 0.98	70,0 / 2.75	6,0 / 0.24	FCP0050	0,035 / 0.077
DN20	3/4"	30,0 / 1.18	75,0 / 2.95	7,0 / 0.28	FCP0075	0,040 / 0.088
DN25	1"	37,5 / 1.48	85,0 / 3.35	8,0 / 0.31	FCP0100	0,049 / 0.108
DN32	1 1/4"	45,0 / 1.77	92,5 / 3.64	8,0 / 0.31	FCP0125	0,054 / 0.119
DN40	1 1/2"	50,0 / 1.97	97,5 / 3.84	8,0 / 0.31	FCP0150	0,058 / 0.127
DN50	2"	60,0 / 2.36	110,0 / 4.33	8,0 / 0.31	FCP0200	0,071 / 0.157
DN65	2 1/2"	80,0 / 3.15	132,5 / 5.22	8,0 / 0.31	FCP0250	0,091 / 0.201
DN80	3"	92,5 / 3.64	150,0 / 5.91	8,0 / 0.31	FCP0300	0,110 / 0.24
DN100	4"	120,0 / 4.72	185,0 / 7.28	8,0 / 0.31	FCP0400	0,229 / 0.50
DN125	5"	150,0 / 5.91	230,0 / 9.05	10,0 / 0.39	FCP0500	0,265 / 0.584
DN150	6"	172,5 / 6.80	250,0 / 9.84	10,0 / 0.39	FCP0600	0,356 / 0.785
DN200	8"	225,0 / 8.86	332,5 / 13.09	10,0 / 0.39	FCP0800	0,509 / 1.122






## Jaula para rociadores de 3/4"

### GUA020MC

#### Características técnicas

- **Tamaños disponibles (Nominal) :**  
Para adaptarse a rociadores de 3/4"
- **Acabado :** Cromado
- **Material :** Acero
- **Referencia: GUA020MC**  
Jaula cromado para rociadores montantes y colgantes de 3/4"
- **Peso :** 0.038 kg



Accesorios de rociadores






## Jaula para rociadores de 1/2"

### GUA037MC

#### Características técnicas

- **Tamaños disponibles (Nominal) :**  
Para adaptarse a rociadores de 1/2"
- **Acabado :** Cromado
- **Material :** Acero
- **Referencia: GUA037MC**  
Jaula cromado para rociadores montantes y colgantes de 1/2"
- **Peso :** 0.038 kg



## Accesorios de rociadores







## Jaula con 2 ganchos para rociadores de 1/2"

### GUA037C

#### Características técnicas

- **Tamaños disponibles (Nominal) :**  
Para adaptarse a rociadores de 1/2"
- **Acabado :** Cromado
- **Material :** Acero
- **Referencia:** GUA037C  
Jaula cromado con 2 ganchos para rociadores montantes y colgantes de 1/2"
- **Peso :** 0.056 kg









## Jaula con placa anti-agua para rociadores de 3/4"

### GUA020MCS

#### Características técnicas

- **Tamaños disponibles (Nominal) :**  
Para adaptarse a rociadores de 3/4"
- **Acabado :** Cromado
- **Material :** Acero
- **Referencia: GUA020MCS**  
Placa anti-agua y jaula cromado para rociadores montantes de 3/4"
- **Peso :** 0.096 kg









## Jaula con placa anti-agua para rociadores de 1/2"

### GUA037MCBD

#### Características técnicas

- **Tamaños disponibles (Nominal) :**  
Para adaptarse a rociadores de 1/2"
- **Acabado :** Cromado
- **Material:** Acero
- **Referencia:** GUA037MCBD  
Placa anti-agua y jaula cromado para rociadores montantes de 1/2"
- **Peso :** 0.096 kg



# Accesorios de rociadores







## Jaula con placa anti-agua para rociadores de 1/2"

### GUA037CS

#### Características técnicas

- **Tamaños disponibles (Nominal) :**  
Para adaptarse a rociadores de 1/2"
- **Acabado :** Cromado
- **Material :** Acero
- **Referencia: GUA037CS**  
Placa anti-agua y jaula con 2 ganchos cromado para rociadores montantes de 1/2"
- **Peso :** 0.113kg





## Embellecedores en 2 piezas para rociadores de 1/2"





**ROS037**

### Características técnicas

- **Tamaños disponibles (Nominal) :**  
Para adaptarse a rociadores de 1/2"
- **Acabado :** Cromado o pintura blanca
- **Material :** Acero
- **Referencias :**  
ROS0372PCS - 1/2" embellecedore cromado en 2-piezas  
ROS0372PWS - 1/2" embellecedore blanco en 2-piezas
- **Peso :** 0.038 kg



Accesorios de rociadores



SECTION : A-A





## Embellecedores en 2 piezas para rociadores de 3/4"





### ROS020

#### Características técnicas

- **Tamaños disponibles (Nominal) :**  
Para adaptarse a rociadores de 3/4"
- **Acabado :** Cromado o o pintura blanca
- **Material :** Acero
- **Referencias :**  
ROS020PCS - 3/4" embellecedore cromado en 2-piezas  
ROS020PWS - 3/4" embellecedore blanco en 2-piezas
- **Peso :** 0.038 kg



## Accesorios de rociadores



SECTION : A-A






## Placa anti-agua para rociadores de 1/2"

### GUA037BP

#### Características técnicas

- **Tamaños disponibles (Nominal) :**  
Para adaptarse a rociadores de 1/2"
- **Acabado :** Cromado
- **Material :** Acero
- **Referencia: GUA037BP**  
Placa anti-agua cromado para rociadores colgantes de 1/2"
- **Peso :** 0.040 kg.








## Placa anti-agua para rociadores de 3/4"

### GUA020BP

#### Características técnicas

- **Tamaños disponibles (Nominal) :**  
Para adaptarse a rociadores de 3/4"
- **Acabado :** Cromado
- **Material :** Acero
- **Referencia:** GUA020BP  
Placa anti-agua cromado para rociadores colgantes de 3/4"
- **Peso :** 0.040 kg.






## Embellecedor telescópico de 2-piezas para rociadores de 1/2"

**PS-EMB2**

### Características técnicas

- **Tamaños disponibles (Nominal) :**  
Para adaptarse a rociadores de 1/2"
- **Acabado :** Pintura blanca
- **Material :** Acero
- **Referencias :**  
PS-ENB2 - 1/2" embellecedore telescópico blanco en 2-piezas
- **Peso :** 0.06 kg



Accesorios de rociadores