





Rozeta ścienna dwudzielna

FCP

Dane techniczne

- **Dostępne rozmiary (Nominalnie):**
Do rur o średnicy od DN15 do DN200
- **Wykończenie :** Chrom
- **Materiał:** 1,17 mm stal walcowana na zimno



Akcesoria Tryskaczowe

Rozeta ścienna dwudzielna - FCP

Cechy fizyczne

Nominalna średnica rury		Wymiary (mm/inch)			Numer zam	Waga (kg/lb)
Metrycznie	Cale	A	O.D. (B)	Głębokość (C)		
DN15	1/2"	25,0 / 0.98	70,0 / 2.75	6,0 / 0.24	FCP0050	0,035 / 0.077
DN20	3/4"	30,0 / 1.18	75,0 / 2.95	7,0 / 0.28	FCP0075	0,040 / 0.088
DN25	1"	37,5 / 1.48	85,0 / 3.35	8,0 / 0.31	FCP0100	0,049 / 0.108
DN32	1 1/4"	45,0 / 1.77	92,5 / 3.64	8,0 / 0.31	FCP0125	0,054 / 0.119
DN40	1 1/2"	50,0 / 1.97	97,5 / 3.84	8,0 / 0.31	FCP0150	0,058 / 0.127
DN50	2"	60,0 / 2.36	110,0 / 4.33	8,0 / 0.31	FCP0200	0,071 / 0.157
DN65	2 1/2"	80,0 / 3.15	132,5 / 5.22	8,0 / 0.31	FCP0250	0,091 / 0.201
DN80	3"	92,5 / 3.64	150,0 / 5.91	8,0 / 0.31	FCP0300	0,110 / 0.24
DN100	4"	120,0 / 4.72	185,0 / 7.28	8,0 / 0.31	FCP0400	0,229 / 0.50
DN125	5"	150,0 / 5.91	230,0 / 9.05	10,0 / 0.39	FCP0500	0,265 / 0.584
DN150	6"	172,5 / 6.80	250,0 / 9.84	10,0 / 0.39	FCP0600	0,356 / 0.785
DN200	8"	225,0 / 8.86	332,5 / 13.09	10,0 / 0.39	FCP0800	0,509 / 1.122



Koszyczek ochronny - tryskacze 3/4"





GUA020MC

Dane techniczne

- **Dostępne rozmiary (Nominalnie):**
Do tryskaczy z przyłączem DN20 (3/4")
- **Wykończenie:** Chrom
- **Materiał:** Stal jasna
- **Numer zamówieniowy:** GUA020MC
Koszyczek ochronny dla tryskaczy stojących i wiszących
- **Waga:** 0.038 kg



Akcesoria Tryskaczowe





Koszyczek ochronny - tryskacze 1/2"




GUA037MC

Dane techniczne

- **Dostępne rozmiary (Nominalnie):**
Do tryskaczy z przyłączem DN15 (1/2")
- **Wykończenie:** Chrom
- **Materiał:** Stal jasna
- **Numer zamówieniowy:** GUA037MC
Koszyczek ochronny dla tryskaczy stojących i wiszących
- **Waga:** 0.038 kg



Akcesoria Tryskaczowe









Koszyczek ochronny - tryskacze 1/2"

GUA037C

Dane techniczne

- **Dostępne rozmiary (Nominalnie):**
Do tryskaczy z przyłączem DN15 (1/2")
- **Wykończenie:** Chrom
- **Materiał:** Stal
- **Numer zamówieniowy: GUA037C**
Koszyczek ochronny dla tryskaczy stojących i wiszących (dwuściskowy)
- **Waga:** 0.056 kg



Akcesoria Tryskaczowe







Koszyczek ochronny z daszkiem - tryskacze 3/4"

GUA020MCS

Dane techniczne

- **Dostępne rozmiary (Nominalnie):**
Do tryskaczy z przyłączem DN20 (3/4")
- **Wykończenie:** Chrom
- **Materiał:** Stal jasna i stal miękka
- **Numer zamówieniowy: GUA020MCS**
Koszyczek ochronny z daszkiem zabezpieczającym przed zalaniem wodą dla tryskaczy stojących
- **Waga:** 0.096 kg



Akcesoria Tryskaczowe







Koszyczek ochronny z daszkiem - tryskacze 1/2"

GUA037MCBD

Dane techniczne

- **Dostępne rozmiary (Nominalnie):**
Do tryskaczy z przyłączem DN15 (1/2")
- **Wykończenie:** Chrom
- **Materiał:** Stal jasna i stal miękka
- **Numer zamówieniowy:** GUA037MCBD
Koszyczek ochronny z daszkiem zabezpieczającym przed zalaniem wodą dla tryskaczy stojących
- **Waga:** 0.096 kg



Akcesoria Tryskaczowe







Koszyczek ochronny z daszkiem - tryskacze 1/2"

GUA037CS

Dane techniczne

- **Dostępne rozmiary (Nominalnie):**
Do tryskaczy z przyłączem DN15 (1/2")
- **Wykończenie:** Chrom
- **Materiał:** Stal jasna i stal miękka
- **Numer zamówieniowy: GUA037CS**
Koszyczek ochronny dwuhaczykowy z daszkiem zabezpieczającym przed zalaniem wodą dla tryskaczy stojących
- **Waga:** 0.113kg



Akcesoria Tryskaczowe






Rozeta dwuczęściowa - tryskacze 1/2"

ROS037

Akcesoria Tryskaczowe

Dane techniczne

- **Dostępne rozmiary (Nominalnie):** Do tryskaczy z przyłączem DN15 (1/2")
- **Wykończenie:** Chrom i biała
- **Materiał:** Stal miękka
- **Numery zamówieniowe:**
ROS0372PCS - rozeta dwuczęściowa chromowana 1/2"
ROS0372PWS - rozeta dwuczęściowa biała 1/2"
- **Weight :** 0.038 kg





Rozeta dwuczęściowa - tryskacze 3/4"





ROS020

Dane techniczne

- **Dostępne rozmiary (Nominalnie):** Do tryskaczy z przyłączem DN15 (3/4")
- **Wykończenie:** Chrom i biała
- **Materiał:** Stal miękka
- **Numery zamówieniowe:**
ROS020PCS - rozeta dwuczęściowa chromowana 3/4"
ROS020PWS - rozeta dwuczęściowa biała 3/4"
- **Weight :** 0.038 kg



Akcesoria Tryskaczowe



SECTION : A-A






Rozeta dwuczęściowa - tryskacze 1/2"

GUA037BP

Dane techniczne

- **Dostępne rozmiary (Nominalnie):**
Do tryskaczy z przyłączem DN15 (1/2")
- **Wykończenie:** Chrom
- **Materiał:** Stal miękka
- **Numer zamówieniowy: GUA037BP**
Daszek zabezpieczający przed zalaniem wodą dla tryskaczy wiszących
- **Waga:** 0,040 kg.



Akcesoria Tryskaczowe



Rozeta dwuczęściowa - tryskacze 3/4"

GUA020BP

Akcesoria Tryskaczowe

Dane techniczne

- **Dostępne rozmiary (Nominalnie):**
Do tryskaczy z przyłączem DN15 (3/4")
- **Wykończenie:** Chrom
- **Materiał:** Stal miękka
- **Numer zamówieniowy: GUA020BP**
Daszek zabezpieczający przed zalaniem wodą dla tryskaczy wiszących
- **Waga:** 0,040 kg.

