





2-delad väggplatta

FCP

Teknisk Data

- Tillgängliga storlekar (nominella) : För att passa rördiametrar från DN15/1/2" till DN200/8"
- Ytbehandling : Kromat
- Material : 1,17mm (0.046") kallvalsat stål



Sprinklertillbehör

2-delad väggplatta - FCP

Fysisk Data

Nominell rördimension		Dimensioner (mm/inch)			Artikelnummer	Vikt (kg/lb)
Metrisk	tum	A	O.D. (B)	Djup (C)		
DN15	1/2"	25,0 / 0.98	70,0 / 2.75	6,0 / 0.24	FCP0050	0,035 / 0.077
DN20	3/4"	30,0 / 1.18	75,0 / 2.95	7,0 / 0.28	FCP0075	0,040 / 0.088
DN25	1"	37,5 / 1.48	85,0 / 3.35	8,0 / 0.31	FCP0100	0,049 / 0.108
DN32	1 1/4"	45,0 / 1.77	92,5 / 3.64	8,0 / 0.31	FCP0125	0,054 / 0.119
DN40	1 1/2"	50,0 / 1.97	97,5 / 3.84	8,0 / 0.31	FCP0150	0,058 / 0.127
DN50	2"	60,0 / 2.36	110,0 / 4.33	8,0 / 0.31	FCP0200	0,071 / 0.157
DN65	2 1/2"	80,0 / 3.15	132,5 / 5.22	8,0 / 0.31	FCP0250	0,091 / 0.201
DN80	3"	92,5 / 3.64	150,0 / 5.91	8,0 / 0.31	FCP0300	0,110 / 0.24
DN100	4"	120,0 / 4.72	185,0 / 7.28	8,0 / 0.31	FCP0400	0,229 / 0.50
DN125	5"	150,0 / 5.91	230,0 / 9.05	10,0 / 0.39	FCP0500	0,265 / 0.584
DN150	6"	172,5 / 6.80	250,0 / 9.84	10,0 / 0.39	FCP0600	0,356 / 0.785
DN200	8"	225,0 / 8.86	332,5 / 13.09	10,0 / 0.39	FCP0800	0,509 / 1.122






Skyddskorg för 3/4" sprinkler GUA020MC

Teknisk Data

- Tillgängliga storlekar (nominella) :
För att passa 3/4" sprinkler
- Ytbehandling : Kromat
- Material : Stål
- Artikelnummer: GUA020MC
Kromat skyddskorg för 3/4" uppåtriktad och nedåtriktad
- Vikt : 0.038 kg



Sprinklertillbehör








Skyddskorg för ½" sprinkler GUA037MC

Teknisk Data

- Tillgängliga storlekar (nominella) :
För att passa ½" sprinkler
- Ytbehandling : Kromat
- Material : Stål
- Artikelnummer: GUA037MC
Kromat skyddskorg för ½" uppåtriktad och nedåtriktad
- Vikt : 0.038 kg



Sprinklertillbehör





Skyddskorg för 1/2" sprinkler





GUA037C

Teknisk Data

- Tillgängliga storlekar (nominella) :
För att passa 1/2" sprinkler
- Ytbehandling : Kromat
- Material : Stål
- Artikelnummer: GUA037C
Kromat skyddskorg med 2 krokar för 1/2" uppåtriktad och nedåtriktad
- Vikt : 0.056 kg



Sprinklertillbehör









Vattensköld och skyddskorg för 3/4" sprinkler

GUA020MCS

Sprinklertillbehör

Teknisk Data

- Tillgängliga storlekar (nominella) :
För att passa 3/4" sprinkler
- Ytbehandling : Kromat
- Material : Stål
- Artikelnummer: GUA020MCS
Kromat vattensköld och skyddskorg för
3/4" uppåtriktad sprinkler
- Vikt : 0.096 kg





Vattensköld och skyddskorg för 1/2" sprinkler





GUA037MCBD

Teknisk Data

- Tillgängliga storlekar (nominella) :
För att passa 1/2" sprinkler
- Ytbehandling : Kromat
- Material: Stål
- Artikelnummer: GUA037MCBD
Kromat vattensköld och skyddskorg för
1/2" uppåtriktad sprinkler
- Vikt : 0.096 kg



Sprinklertillbehör





Vattensköld och skyddskorg för 1/2" sprinkler





GUA037CS

Teknisk Data

- Tillgängliga storlekar (nominella) :
För att passa 1/2" sprinkler
- Ytbehandling : Kromat
- Material : Stål
- Artikelnummer: GUA037CS
Kromat vattensköld och skyddskorg med 2 krokar
för 1/2" uppåtriktad sprinkler
- Vikt : 0.113kg



Sprinklertillbehör





2-delad täckbrickor för 1/2" sprinkler





ROS037

Teknisk Data

- Tillgängliga storlekar (nominella) :
För att passa 1/2" sprinkler
- Ytbehandling : Kromat eller vit färg
- Material : Stål
- Artikelnummer:
ROS0372PCS - 1/2" 2-delad kromat täckbrickor
ROS0372PWS - 1/2" 2-delad vit täckbrickor
- Vikt : 0.038 kg



Sprinklertillbehör



SECTION : A-A



2-delad täckbrickor för 3/4" sprinkler





ROS020

Teknisk Data

- Tillgängliga storlekar (nominella) :
För att passa 3/4" sprinkler
- Ytbehandling : Kromat eller vit färg
- Material : Stål
- Artikelnummer :
ROS020PCS - 3/4" 2-delad kromat täckbrickor
ROS020PWS - 3/4" 2-delad vit täckbrickor
- Vikt : 0.038 kg



Sprinklertillbehör



SECTION : A-A






Vattensköld för 1/2" sprinkler

GUA037BP

Sprinklertillbehör

Teknisk Data

- Tillgängliga storlekar (nominella) :
För att passa 1/2" sprinkler
- Ytbehandling : Kromat
- Material : Stål
- Artikelnummer: GUA037BP
Kromat vattensköld för 1/2" nedåtriktad sprinkler
- Vikt : 0.040 kg.





Vattensköld för ¾" sprinkler

GUA020BP

Sprinklertillbehör

Teknisk Data

- Tillgängliga storlekar (nominella) :
För att passa ¾" sprinkler
- Ytbehandling : Kromat
- Material : Stål
- Artikelnummer: GUA020BP
Kromat vattensköld för ¾" nedåtriktad sprinkler
- Vikt : 0.040 kg.

