



TEKNISET TIEDOT

**UL-FM-MARKKINOILLE:
EUROOPPALAISTEN
STANDARDIEN MUKAINEN
J-1-MÄRKÄHÄLYTYSVENTTIILI**

Viking SA, Zone Industrielle Haneboesch, L-4562 Differdange/Niedercorn, Luxemburg
puh.: +352-58-37-37-1 faksi: +352-58-37-36 sähköposti: vikinglux@vikingcorp.com

1. KUVAUS

Vikingin valmistama J-1-märkähälytysventtiili toimii takaiskuventtiilinä, joka estää läpän yläpuolista paineistettua vettä virtaamasta vastakkaiseen suuntaan sprinklerilaitteiston putkistosta. Venttiili on suunniteltu siten, että se käynnistää hälytyksen veden virratessa jatkuvasti (esim. avoimen sprinklerin aiheuttamassa vedenvirtauksessa) aktivoimalla lisävarusteena saatavan vesimootorilla varustetun hälyttimen ja/tai painekeytimen. Venttiili soveltuu käytettäväksi eri vedenpaineissa, kun vakiovarusteluun lisätään lisävarusteena saatava hidastuskammio.

2. LISTAUKSET JA HYVÄKSYNNÄT




cULus-listattu



FM-hyväksytty




CE-sertifioitu



3. TILAUSTIEDOT


Viking Eurotrim -tuotteita voidaan tilata seuraavan kolmivaiheisen valintaprosessin avulla:

Vaihe 1: perusventtiili ja -varustelu	TAULUKKO 1: VENTTIILIEN KOOT JA LIITÄNTÄYHTEET						
	Liitännätyhteet	Liitännätyhteiden tyypit	3"	4"	6"		8"
			DN80 89 mm	DN100 114 mm	DN150 165 mm 168 mm		DN200 219 mm
Laippa-Laippa	ANSI	ET08235	ET08238	ET08241		ET08244	
	PN10	ET09108	ET09109	ET09110		ET09111	
	PN16					ET12388	
Laippa-Ura	ANSI	ET08236	ET08239	--	ET08242	ET08245	
	PN10	ET09535	ET09536	--	ET09874	ET09877	
	PN16					ET12389	
Ura-Ura	--	ET08237	ET08240	ET09405	ET08243	ET08246	




Vaihe 2: hälytys- varustelu	TAULUKKO 2: HÄLYTYSVARUSTELU	
	Osan numero	Osan numero Hyväksynnän tyyppi
	19420	UL-FM-markkinat

Vaihe 3: lisävarusteet	TAULUKKO 3: LISÄVARUSTEET	
	Osan numero	Osa
	05904B	Hidastuskammio
	880214	Valvontakytkin hälytyskanavan palloventtiilille
8121960050	Valvontakytkimen kiinnike	



VIKING®**TEKNISET TIEDOT****UL-FM-MARKKINOILLE:
EUROOPPALAISTEN
STANDARDIEN MUKAINEN
J-1-MÄRKÄHÄLYTYSVENTTIILI**

Viking SA, Zone Industrielle Haneboesch, L-4562 Differdange/Niedercorn, Luxemburg
 puh.: +352-58-37-37-1 faksi: +352-58-37-36 sähköposti: vikinglux@vikingcorp.com

4. MITAT**5. ASENNUSOHJEET**

1. Kiinnitä mittarit ja niiden hanat venttiiliin (1).
2. Kiinnitä perusvarustelu venttiiliin kiristämällä kolme liitosta (2).
3. Kiinnitä hälytysvarustelu perusvarusteluun kiristämällä liitos (3).
4. Jos varusteluun lisätään hidastuskammio, poista 1/2" x 3/4" -supitusliitin hälytyskanavasta (4) ja työnnä hidastuskammio paikoilleen. Supitusliitin on kiinnitetty PTFE-teipillä, jotta sen irrotus kävisi helposti.

