

Alarmowy łącznik ciśnienia (z opóźniaczem)

WFSRF

Dane techniczne

- **Wymiary:** wysokość 141 mm (5,57") x szerokość 89 mm (3,5") x głębokość 149 mm (5,87")
- **Obudowa:** Pokrywa - odlew ciśnieniowy, chropowato wykończony czerwoną farbą proszkową
Podstawa - aluminium odlewane ciśnieniowo
- **Przylącze:** męskie 1/2" NPT
- **Styki łącznika:** Dwa komplety łącznika schodowego SPDT forma C 15,0A przy 125 / 250V AC (prąd zmienny) oraz 2,0A przy 30V DC (prąd stały).
- **Otwory pod przepusty kablowe:** Wymagana tuleja rury osłonowej NEMA Typ 4 do montażu na zewnątrz. Dwa otwory przygotowane do montażu przepustów kablowych DN15 / 1/2".
- **Specyfikacja środowiskowa:** Zakres temperatur: 4,5° C (40° F) do 49° C (120° F); obudowa spełnia normy NEMA 4 / IP45 przy wykorzystaniu odpowiednich złączek przepustów kablowych. (Nie należy stosować na obszarach o wysokim stopniu zagrożenia).
- **Zabezpieczenie antysabotażowe:** Na pokrywie zamontowane są zabezpieczenia antysabotażowe, które można zdjąć jedynie za pomocą specjalnego klucza (referencja: VSRFKEY). Do każdego urządzenia dołączony jest jeden klucz. Opcjonalnie dostępny jest czujnik pokrywy instalowany w terenie, informujący o otwarciu pokrywy przez osoby nieupoważnione.
- **Opóźniacz:** Wbudowany opóźniacz pneumatyczny z regulacją i natychmiastową recyrkulacją.



Urządzenia alarmowe

Alarmowy łącznik ciśnienia (z opóźniaczem) - WFSRF

Dane fizyczne

Nr ref.	Maksymalne ciśnienie (bar / psi)	Zestaw(y) styków SPDT	Działanie przy ciśnieniu rosnącym*		Rozmiar gwintu
			min. (bar / psi)	maks. (bar / psi)	
WFSRF	12.1 / 175	2	0.27 / 4	0.55 / 8	męski 1/2" NPT

* Wskazano ustawienia fabryczne

NIE NALEŻY POZOSTAWIAĆ URZĄDZENIA ZE ZDJĘTĄ POKRYWĄ PRZEZ DŁUŻSZY OKRES CZASU

Regulacja opóźniacza

Aby zmienić czas opóźnienia należy przekręcić pokrętkę (w dowolnym kierunku) aż do uzyskania pożądanego czasu opóźnienia. Należy użyć minimalnego czasu opóźnienia niezbędnego do zapobieżenia fałszywym alarmom, do czego zwykle odpowiednie jest ustawienie "B". Fabrycznie ustawiono na "B".

Przybliżone ustawienia opóźniacza (s)

	A	B	C	D	E
0	10-25	20-40	35-55	50-70	60-90

