




Soporte Limitador de Movimiento para Tubería de CPVC

23

Características Técnicas

- **Diámetros Disponibles (Nominal) :** DN20^{3/4"}, DN25^{1"}, DN32^{1 1/4"}, DN40^{1 1/2"}, DN50^{2"}.
- **Material :** Acero al Carbono.
- **Acabado :** Galvanizado
- **Características:** Diseño de bordes avellanados, protege a la tubería CPVC de posibles superficies cortantes. Incluye arandela y tornillo de #10 x 1" autoroscante para su fijación a estructuras de madera.



Cuelgues Para Tubería de CPVC

Soporte Limitador de Movimiento para Tubería de CPVC - 23

Especificaciones

Diámetro de Tubería		Dimensiones (mm/Pulg.)			Espaciado Máximo entre cuelgues (mm/pies)	Cantidad por Caja	Peso por Caja(Kg/lbs)	Tamaño Cabeza Hex.(pulg)	Referencia
Métrico	pulgadas	A	B	C					
DN20	^{3/4"}	80,0 / 3.15	39,4 / 1.55	30,2 / 1.19	1,68 / 5.5'	100	3,4 / 9.0	^{5/16"}	23-75
DN25	1"	87,6 / 3.45	42,2 / 1.66	30,2 / 1.19	1,83 / 6'	100	3,4 / 9.0	^{5/16"}	23-0100
DN32	1 1/4"	106,4 / 4.19	53,6 / 2.11	30,2 / 1.19	1,98 / 6.5'	100	4,1 / 11.0	^{5/16"}	23-0125
DN40	1 1/2"	113,0 / 4.45	57,7 / 2.27	30,2 / 1.19	2,13 / 7'	100	4,5 / 12.0	^{5/16"}	23-0150
DN50	2"	123,7 / 4.87	62,2 / 2.45	30,2 / 1.19	2,44 / 8'	100	5,6 / 15.0	^{5/16"}	23-0200

Notas

Este cuelgue sirve como soporte/limitador de movimiento de tuberías en sistemas de rociadores. Puede instalarse sobre, bajo, o en un lateral de la viga o estructura (Fig. 1). Actúa también como limitador de movimiento hacia arriba del rociador, en más de 6.1 mm (3/16"), en el momento de activarse. Como limitador no debe colocarse a más de 30.5 (12") del rociador que se quiere proteger (Figura 2). Se recomienda

utilizar un atornillador a baterías para fijar el tornillo auto-roscaado que se suministra, en caso de utilizarse otros tornillos, estos deben ser o superar el tamaño #10 x 1". No se permite el uso de tornillos, clavos o cualquier fijación que requiera herramientas de impacto (como martillos), ya que pueden dañar la tubería de CPVC.




Figura 1




Figura 2