




Supporto per tubi regolabile

FCN

Caratteristiche tecniche

- Disponibile per i diametri: DN15/1/2", DN20/3/4", DN25/1", DN32/1 1/4", DN40/1 1/2", DN50/2", DN65/2 1/2", DN80/3", DN100/4", DN125/5", DN150/6" and DN200/8".
- Materiale: Acciaio al carbonio
- Finitura: Elettrolitica
- Specifiche: Conforme alla norma MSS SP-58 & SP-69 (tipo 10).
Prodotto da utilizzare con dimensione minima canna consentito dalla NFPA per tubazioni sprinkler.
- Caratteristiche: bordi svasati aiutano a prevenire gli spigoli vivi che vengono a contatto con i tubi (adatto per PVC-C)
Compatibile con modello SR6 dispositivo di serraggio opzionale contro gli effetti sismici (cod. 597865) (mostrato sotto)




Supporto per tubi regolabile - FCN

Caratteristiche fisiche

Diam. nomin. (Ø)		Giunto rotante (M)	Dimensioni (mm)			Forza statica		Quantità per scatola	Peso (l) (kg)	Riferimento
SI	USA		A	C	H	kgf	lbf			
DN15	1/2"	M10	29	40	81	136	300	100	0.47	597860
DN20	3/4"	M10	23	37	81	136	300	100	0.49	597870
DN25	1"	M10	18	35	83	136	300	100	0.51	597880
DN32	1 1/4"	M10	21	42	94	136	300	100	0.52	597890
DN40	1 1/2"	M10	24	54	109	136	300	100	0.56	597900
DN50	2"	M10	25	55	116	136	300	100	0.59	597910
DN65	2 1/2"	M10	31	69	144	239	526	50	1.39	597920
DN80	3"	M10	38	82	158	239	526	50	1.54	597930
DN100	4"	M10	42	99	189	295	650	25	2.05	597940
DN125	5"	M12	43	110	222	453	998	25	2.99	597950
DN150	6"	M12	85	169	292	453	998	20	3.18	597560
DN200	8"	M12	65	174	328	453	998	25	5.04	597570

Istruzioni per l'installazione

Regolare il supporto per tubi ruotando il dado girevole zigrinato



SR6
dispositivo di serraggio opzionale contro gli effetti sismici
cod. 597865