



## DANE TECHNICZNE

**ZAWÓR KONTROLNO-  
ALARMOWY J-1 DO INSTALACJI  
TYPU MOKREGO NA RYNEK  
EUROPEJSKI Z  
APROBATĄ UL-FM**

**Viking SA, Zone Industrielle Haneboesch, L-4562 Differdange/Niedercorn, Luxembourg**  
Telephone: +352-58-37-37-1 Fax: +352-58-37-36 Email: vikinglux@vikingcorp.com

### 1. OPIS

Zawór kontrolno-alarmowy Model J-1 firmy Viking służy jako zawór zwrotny, zatrzymując ciśnienie powyżej klapy i zapobiegając wstęznemu przepływowi wody. Zawór zaprojektowano w celu inicjowania alarmu w przypadku długotrwałego przepływu wody (takiego, jak przepływ wywołany przez otwarty tryskacz) poprzez uruchomienie wodnego dzwonu alarmowego i/lub alarmowego łącznika ciśnienia. Zawór jest przystosowany do działania ze zmiennym ciśnieniem wody poprzez zastosowanie komory opóźniającej.

### 2. APROBATY I DOPUSZCZENIA



**Wykaz cULus**




**Aprobata FM**



**Certyfikat CE**

Dane techniczne produktów firmy Viking można znaleźć na stronie internetowej korporacji Viking  
<http://www.vikinggroupinc.com>  
Strona internetowa może zawierać najnowsze wydanie niniejszej karty katalogowej.

**Ostrzeżenie:** Ten dokument jest tłumaczeniem w związku z czym nie można zagwarantować jego dokładności i kompletności. Obowiązującą pozostaje wersja angielskojęzyczna formularz nr F\_032314 Rev 14.1.



### 3. KOD ZAMÓWIENIA


W celu złożenia zamówienia, należy postępować zgodnie ze schematem selekcji produktu poniżej:

| Krok 1:<br>Zawór i orurowanie | TABELA 1: ROZMIARY ZAWORÓW I POŁĄCZENIA KOŃCOWE |                         |               |                 |         |         |         |
|-------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|---------------|-----------------|---------|---------|---------|
|                               | Połączenia końcowe                              | Typy połączeń końcowych | 3"            | 4"              | 6"      |         | 8"      |
|                               |                                                 |                         | DN80<br>89 mm | DN100<br>114 mm | DN150   |         | DN200   |
|                               |                                                 |                         |               |                 | 165 mm  | 168 mm  | 219 mm  |
|                               | Kołnierz-Kołnierz                               | ANSI                    | ET08235       | ET08238         | ET08241 |         | ET08244 |
|                               |                                                 | PN10                    | ET09108       | ET09109         | ET09110 |         | ET09111 |
|                               |                                                 | PN16                    |               |                 |         |         | ET12388 |
|                               | Kołnierz-Rowek                                  | ANSI                    | ET08236       | ET08239         | --      | ET08242 | ET08245 |
|                               |                                                 | PN10                    | ET09535       | ET09536         | --      | ET09874 | ET09877 |
|                               |                                                 | PN16                    |               |                 |         |         | ET12389 |
|                               | Rowek-Rowek                                     | --                      | ET08237       | ET08240         | ET09405 | ET08243 | ET08246 |



| Krok 2:<br>Instalacja alarmowa | TABELA 2: INSTALACJA ALARMOWA |                |
|--------------------------------|-------------------------------|----------------|
|                                | Numer artykułu                | Aprobata       |
|                                | 19420                         | na rynek UL-FM |

| Krok 3:<br>Opcjonalne komponenty | TABELA 3: KOMPONENTY OPCJONALNE |                                                              |
|----------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|                                  | Numer artykułu                  | Komponent                                                    |
|                                  | 05904B                          | Komora opóźniająca                                           |
|                                  | 880214                          | Przełącznik monitorujący dla zaworu kulowego linii alarmowej |
|                                  | 8121960050                      | Uchwyt na przełącznik monitorujący                           |






## DANE TECHNICZNE

**ZAWÓR KONTROLNO-  
ALARMOWY J-1 DO INSTALACJI  
TYPU MOKREGO NA RYNEK  
EUROPEJSKI Z  
APROBATĄ UL-FM**

Viking SA, Zone Industrielle Haneboesch, L-4562 Differdange/Niedercorn, Luxembourg  
Telephone: +352-58-37-37-1 Fax: +352-58-37-36 Email: vikinglux@vikingcorp.com

### 4. DIMENSIONS



### 5. MONTAŻ

1. Przymocować manometry wraz z zaworami odcinającymi do zaworu (1)
2. Przymocować orurowanie podstawowe do zaworu poprzez dokręcenie trzech złączek (2)
3. Przymocować instalację alarmową do orurowania podstawowego poprzez dokręcenie złączki (3)
4. Jeśli wymagana jest komora opóźniająca, należy usunąć reduktor  $\frac{1}{2}$ " x  $\frac{3}{4}$ " z linii alarmowej (4) i zamontować komorę opóźniającą. Reduktor został zamontowany z użyciem taśmy teflonowej w celu zapewnienia łatwego usunięcia.

